

BOHRSCHRAUBER BS 13-SEC POWER



Lieferumfang		
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Bohrschrauber BS 13-SEC POWER	0702 315 X	1
Zusatzhandgriff komplett	0708 315 040	
ORSYBULL Maschinenkoffer	0955 330 0	
Koffereinlage	0955 030 315	

Technische Daten		
Spannung	V	230
Frequenz	Hz	50/60
Schutzklasse		□/II
Leistungsaufnahme	Watt	1.200
Leistungsabgabe	Watt	640
Leerlauf- und Lastdrehzahl	min ⁻¹	70-530
max. Anzugsdrehmoment (weich/hart*)	Nm	65/110*
Max. Bohr- und Schraubdurchmesser		
Bohren	Metall mm	16
	Aluminium mm	22
	Holz mm	70
Max. ASSY Schrauben in Weichholz	Teilgewinde mm	12 x 500
	Vollgewinde mm	10 x 400
Bohrfutterspannweite	mm	1,5-13
Spannhalsdurchmesser	mm	43
Kabellänge	m	4
Gewicht	kg	2,7

* Das Blockiermoment kann nur kurzzeitig erreicht werden.

Anwendungsgebiete:

Bohren, Schrauben, Rühren

Kompakter und leistungsstarker Bohrschrauber für Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment wie z. B. Bohrungen mit großen Durchmessern, Serienverschraubungen sowie Rührarbeiten.

Im Koffer

Art.-Nr. **0702 315 1**

3-stufige Getriebeuntersetzung

Für ein höheres Drehmoment und eine längere Lebensdauer der Maschine.

Sanftanlauf

Erhöht die Sicherheit, schont das Handgelenk und den Motor.

Konstantelektronik

Für gleichbleibend hohe Durchzugskraft im gesamten Drehzahl- und Lastbereich.

Elektronische Drehmomenteinstellung

Die Maschine schaltet bei Erreichen des eingestellten Drehmoments ab.

Rechts-Linkslauf

Durch die direkte Kohlebürstenumstellung wird in beiden Laufrichtungen das max. Drehmoment erreicht.

Kabelwechselsystem

Problemloser Austausch eines defekten Kabels möglich.

3 Jahre Gewährleistung

Auf Material- oder Herstellungsfehler.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet.

Elektronische Drehmomenteinstellung

Die eingestellte Zahl entspricht ca.:

Einstellung	Drehmoment ca. Nm
1	13
2	16
3	19,5
4	24
5	26
6	32,5
7	45,5
8	52
9	58,5
10	65

Zubehör:

6 m Kabel, Art.-Nr. 0708 315 039