

GERADSCHLEIFER GSL 700-E



Der Universelle mit Langhals für Fräs- und Schleifarbeiten.

Art.-Nr. 0702 521 0

VE/St. 1

Lieferumfang		
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Geradschleifer GSL 700-E	0702 521 x	1
Spannzange 6 mm	0702 520 002	
Gummischutzkappe	0708 522 022	
Maulschlüssel	0708 522 020	

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	710 Watt
Leistungsabgabe	430 Watt
Nenn Drehzahl	10.000-30.500 min ⁻¹
Antrieb für Biegsame Welle	Ja
Langhals	Ja
Gummischutzkappe	Ja
Zusatzhandgriff	Ja
Spannrahmen (passend für)	Ja
Planetengeräte	Nein
Spannung	230 V/50 Hz
Schutzklasse	□ II
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Kabellänge	4 m
Abmessung (L x B x H)	425 x 60 x 57 mm
Gewicht	1,9 kg

Zubehör		
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Spannzange 3 mm	0702 520 001	1
Spannzange 6 mm	0702 520 002	
Spannzange 8 mm	0702 520 003	
Spannrahmen	0702 520 004	
Biegsame Welle (Spannzange mit Spannbohrung 8 mm) Drehzahlbereich 7.500-30.000 min ⁻¹	0702 520 005	
Spannzange für Biegsame Welle 3 mm	0702 520 006	
Spannzange für Biegsame Welle 6 mm	0702 520 007	
Spannzange für Biegsame Welle 8 mm	0702 520 008	
Zwinge für Spannrahmen	0702 520 009	

Spindelstopp

Einfach per Knopfdruck das Getriebe blockieren und ohne zweiten Schlüssel das Einsatzwerkzeug wechseln.

Kompakt und Leicht

Durch neues Leichtbau-Design des Spannhalses, konisch geformt. Dadurch sind enge Stellen leicht erreichbar.

Komfort und Sicherheit

- Abnehmbare Gummischutzkappe und Zusatzhandgriff zum komfortablen und sicheren Arbeiten
- Sicherheitsabschaltung: Bei blockieren des Werkzeuges wird die Stromzufuhr sofort unterbrochen
- Wiederanlaufschutz: Gegen unbeabsichtigten Neustart der Maschine
- Thermischer Überlastschutz: Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Langlebigkeit

Unempfindlich gegen Stäube durch beschichtete Feldspule und Wicklungsschutzgitter.

3 Jahre Gewährleistung

Auf Herstellungs- und Materialfehler.

**Erhältlich im Flottenmanagement
ORSY®fleet.**

Anwendungsgebiet:

Für Fräs- und Schleifarbeiten.