

ABSAUGVORRICHTUNG BSA 50



Art.-Nr.	5708 203 100
VE	1
Geeignet für Bohrerlänge min./max.	50 - 230 mm
Geeignet für Bohrerdurchmesser min./max.	4 - 16 mm
Geeignet für Lochsägendurchmesser	Bis 82 mm
Gewicht	520 g

Ergänzung zu Art.-Nr.:	Bezeichnung	Art.-Nr.
5708 203 100	Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 45-M automatic	0701 146 0
	Akku-Bohrhammer H 36-MAS	0700 678 2
	Akku-Bohrhammer H 18-MA COMPACT	5700 502 2
	Bohrhammer H 28-MLE POWER	5708 203 1
	Bohrhammer H 28-MLS Power	5708 204 1

Hinweis

In Verbindung mit einem Würth-Sauger ohne weitere Adapter einsetzbar. Kompatibel zu allen Bohrhämmern mit einem Spindelhalstdurchmesser von 50 mm.

Ermöglicht ein nahezu staubfreies Arbeiten.

Maximale Flexibilität

Schnelle Anpassung für Rechts- und Linkshänder Anwendungen.

Beweglicher Winkel-Schlauchanschluss

Einfache und schnelle Verbindung mit allen gängigen Schläuchen.

Sehr gute Stabilität

Mit robuster Teleskop-Alu-Führungsschiene für präzises und gleichmäßiges Arbeiten.

Komfortables Arbeiten gewährleistet

Mit Bohrtiefenanschlag, zudem saubere Arbeitsoberflächen dank des nicht abfärbenden Gummis.