

AKKU-LADEGERÄT PRO 4



Inklusive vorgeladene NiMH-Akkus (4 x AAA und 4 x AA)

Hohe Sicherheit für den Anwender

- Akku-Defekterkennung
- Alkaline-Erkennung
- Verpolschutz
- Mehrfacher Überladeschutz

Verwendung von herkömmlichen Akkus möglich

Impulserhaltungsladung

Übersichtliches LC-Display

- Grafische Anzeige
- Intuitive Bedienung

USB-Ausgang

Jegliche USB-ladefähige Geräte wie z. B. PDAs, MP3-Player, tragbare Spielkonsolen, Navigationsgeräte und Mobiltelefone können geladen werden.

Weltweiter und mobiler Einsatz möglich

- Weitbereichseingang 100-240 V/AC
- Inklusive 12 V/DC KFZ-Netzstecker

Anwendungsgebiet

Für 1-4 Micro AAA/Mignon AA Akkus oder ein USB-ladefähiges Gerät

Art.-Nr.	0827 405
VE	1
Eingangsspannung min./max.	100-240 V/AC
Eingangsspannung 2	12 V/DC
Ladespannung pro Akku	1,45 V/DC
Null-Watt-Technologie	Nein
Ladestrom USB-Ausgang	1000 mA
Anzahl Ladestellen Micro Akku max.	4 Stck
Ladestrom Micro Akku	450 mA
Anzahl Ladestellen Mignon Akku max.	4 Stck
Ladestrom Mignon Akku	450 mA
Sicherheitstimer	Ja
Anzeige	LCD
Einzelschachtüberwachung	Ja
Überladeschutz (Erhaltungsladung)	Ja
Akku-Defekterkennung	Ja
Temperaturüberwachung	Nein
Automatische Refresh-Funktion	Nein
Kapazitäts-Schnelltest	Nein
Länge x Breite x Höhe	105 x 65 x 27 mm
Spannungsabschaltung	Ja
Produktgewicht (per Stück)	520 g
Schutzart IP	IP 20
Lieferumfang	4 vorgeladene NiMH-Akku (Micro), 4 vorgeladene NiMH-Akku (Mignon), 1 Netzstecker 100-240 V/AC, 1 KFZ-Netzstecker 12 V/DC, Bedienungsanleitung

Lieferumfang für Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
0827 405	Vorgeladener NiMH-Akku	0827 311	4
	Vorgeladener NiMH-Akku	0827 312	4