

KFZ-FEINSCHLEIFSCHEIBE DIAMANT



Unterlage	Schaum-/Gittergewebe
Bindung	Kunstharz
Korn	Diamant
Streuung	Sonderverfahren
Farbe Kornseite	Gelb (Gold)
Verfügbare Körnung	1000
Formen	Scheiben

Art.-Nr.	0587 501 100	0587 503 100
VE	5	5
Durchmesser	75 mm	150 mm
Anzahl Löcher	0 Stck	0 Stck
Haftsystem	Klett	Klett
Schliffbild	1000	1000

Anwendungsgebiet

Härteste Materialien wie z.B. kratzfeste Lacke, Verbundwerkstoffe und Mineralwerkstoffe

Anleitung

Ideal für Nass- und Trockenschliff

Schleifen von kratzfesten Lacksystemen. Zum Entfernen von Staubeinschlüssen, Lackläufern, Orangenhaut, Feinschliff vor dem Polieren und Mattieren von Lackoberflächen.

Deutlich kürzere Schleif- und Polierzeiten

Hervorragende Abtragsleistung bei einer bis zu 40-mal höheren Schleifleistung.

Vollflächige Absaugung

Durch das Schaum-Gittergewebe wird der Schleifstaub gründlich und auf der ganzen Fläche abgesaugt, dadurch entsteht ein gleichmäßiges Schliffbild.

Druckausgleichend, speicherfähig und durchlässig

Die Homogenität des Schaumstoffes garantiert eine kontrollierte Aufnahme und Abgabe des Wassers.

Sicheres Arbeiten

Der Schaumstoff verhindert einen punktuellen Druck auf der Oberfläche -> Die Gefahr von Durchschliffen auf Kanten, Sicken und Rundungen wird auf ein Minimum reduziert.