

## HAMMERBOHRER SDS-PLUS DUO-S VARIO



**Stabiler Hammerbohrer mit aggressivem 2-Schneiden-Kopf, Zentrierspitze und kernverstärkter Vario-Förderwendel für eine deutlich verbesserte Bohrgeschwindigkeit. Speziell optimiert für Akku-Bohrhämmer.**

Durchmesser (Ø)	Länge	Arbeitslänge	Art.-Nr.	VE
16 mm	600 mm	550 mm	<b>0648 551 660</b>	1
16 mm	800 mm	750 mm	<b>0648 551 680</b>	1
16 mm	1000 mm	950 mm	<b>0648 551 610</b>	1
17 mm	210 mm	160 mm	<b>0648 551 721</b>	1
18 mm	200 mm	150 mm	<b>0648 551 820</b>	1
18 mm	250 mm	200 mm	<b>0648 551 825</b>	1
18 mm	450 mm	400 mm	<b>0648 551 845</b>	1
20 mm	200 mm	150 mm	<b>0648 552 020</b>	1
20 mm	300 mm	250 mm	<b>0648 552 030</b>	1
20 mm	450 mm	400 mm	<b>0648 552 045</b>	1
20 mm	600 mm	550 mm	<b>0648 552 060</b>	1
22 mm	250 mm	200 mm	<b>0648 552 225</b>	1
22 mm	450 mm	400 mm	<b>0648 552 245</b>	1
22 mm	600 mm	550 mm	<b>0648 552 260</b>	1
24 mm	250 mm	200 mm	<b>0648 552 425</b>	1
24 mm	450 mm	400 mm	<b>0648 552 445</b>	1
25 mm	250 mm	200 mm	<b>0648 552 525</b>	1
25 mm	450 mm	400 mm	<b>0648 552 545</b>	1
26 mm	450 mm	400 mm	<b>0648 552 645</b>	1

Bezeichnung	Ergänzende Produkte
Adapter für Einsteckwerkzeuge	<b>0714 44 04</b>