

AKKU-BOHRHAMMER H 28-MAS VIBRATIONSGEDÄMPFT



Abb. mit Wechselbohrfutter



Nennspannung	28 V/DC
Leerlaufdrehzahl min./max.	0-1350 U/min(rpm)
Schlagzahl min./max.	0-5000 U/min(rpm)
Schlagenergie	4,1 J
Werkzeugaufnahme	Passend für SDS-plus/Wechselbohrfutter
Maschinengewicht mit Akku	4,75 kg

Art.-Nr.	5700 801 02	5700 801 4
VE	1	1
Lieferumfang	Ohne Akku; mit weiterem Zubehör	2 x 3 Ah Akkus; mit weiterem Zubehör

Lieferumfang Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
5700 801 02	Hammerbohrer SDS-plus Aufnahmeschaft Duo-S Vario 6 mm	0648 556 016	1
	Hammerbohrer SDS-plus Aufnahmeschaft Duo-S Vario 8 mm	0648 558 016	1
	Hammerbohrer SDS-plus Aufnahmeschaft Duo-S Vario 10 mm	0648 551 016	1
	Wechselbohrfutter für Akku-Bohrhammer H 28-MAS	0700 676 001	1
	Wartungsspray	0893 051 702	1
	Koffereinlage für H 28	0955 031 800	1
	System-Koffer 8.4.3	5581 012 000	1
5700 801 4	Hammerbohrer SDS-plus Aufnahmeschaft Duo-S Vario 6 mm	0648 556 016	1
	Hammerbohrer SDS-plus Aufnahmeschaft Duo-S Vario 8 mm	0648 558 016	1
	Hammerbohrer SDS-plus Aufnahmeschaft Duo-S Vario 10 mm	0648 551 016	1
	Wechselbohrfutter für Akku-Bohrhammer H 28-MAS	0700 676 001	1
	Ladegerät AL 60-Li-2	0700 857	1
	Akku Li-Ion 28 V 3 Ah	0700 957 730	2
	Wartungsspray	0893 051 702	1
	Koffereinlage für H 28	0955 031 800	1
System-Koffer 8.4.3	5581 012 000	1	

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Staubabsaugvorrichtung	5700 800 100
Power Pack Li-28 V mit Ladegerät und 2 x Akkus 5 Ah	5703 800 250

Anwendungsgebiet

Zum Hammerbohren in Beton, Normalbohren in Metall und Holz oder auch zum leichten Korrekturmeißeln in Mauerwerk, etc.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler

Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Sehr kraftvoll und trotzdem kompakt, mit bürstenlosem EC-Motor und Vibrationsdämpfung inkl. Wechselbohrfutter. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

Wartungsarmer und langlebiger Motor

Bürstenloser EC-Motor und elektropneumatisches Schlagwerk, dadurch gleiche Bohrleistung wie mit einer Netzmaschine.

Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus

Lithium-Ionen-Technologie

Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität

Ladezustandsanzeige am Akku

Universell einsetzbar

Schlagstopp, Meißelfunktion, Rechts-/Linkslauf und Gasgebeschalter

Inklusive Wechselbohrfutter

Die SDS-plus Aufnahme lässt sich durch einen kurzen Handgriff durch das mitgelieferte Schnellspannbohrfutter ersetzen.

Liegt gut in der Hand und ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten

Leichte, kompakte und ergonomische Bauform mit Vibrationsdämpfung.

Optimal ausgeleuchteter Arbeitsbereich

Positionierung der LED-Leuchte verhindert Schatten durch das Bohrfutter.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten

Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.