

AKKU-SÄBELSÄGE SBS 18-A



Leistungsfähige und dennoch handliche Akku-Säbelsäge mit Lithium-Ionen-Technologie. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus

Lithium-Ionen-Technologie

Einfaches Anpassen der Drehzahl auf unterschiedliche Materialien

2 Gänge

Schneller, einhändiger und werkzeugloser Sägeblattwechsel

Sägeblatt-Schnellwechselladung

Überlastschutz

Verhindert eine Beschädigung von Motor und Akku aufgrund von Überlastung.

Angenehmer und rutschfester Halt

Softgriff

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

3 Jahre Gewährleistung

auf Herstellungs- und Materialfehler

Nennspannung	18 V/DC
Leerlaufhubzahl 1. Gang min./max.	0-2400 U/min(rpm)
Leerlaufhubzahl 2. Gang min./max.	0-2700 U/min(rpm)
Hublänge	28 mm
Werkzeugaufnahme	Schnellwechselladung
Empfohlene Sägeblattlänge max.	305 mm
Maschinengewicht mit Akku	3,4 kg

Art.-Nr.	5700 505 02	5700 505 4
VE	1	1
Lieferumfang	ohne Zubehör	2 x Akku-LI-CV-18 V/4 Ah, 1 x Schnellladegerät AL 30-CV-LI

Lieferumfang Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
5700 505 02	Koffereinlage	0955 030 634	1
	System-Koffer 8.4.2	5581 011 000	1
5700 505 4	Schnellladegerät AL 30-CV-LI	0700 816	1
	Akku LI-CV-18 V 4 Ah	0700 916 532	2
	Koffereinlage	0955 030 634	1
	System-Koffer 8.4.2	5581 011 000	1

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Säbelsägeblatt Bau 200 mm	0615 720 346
Säbelsägeblatt Bau 305 mm	0615 730 585
Säbelsägeblatt Holz 150 mm	0615 815 030
Säbelsägeblatt Holz 200 mm	0615 820 340
Säbelsägeblatt Metall 200 mm	0615 920 314
Säbelsägeblatt Metall 228 mm	0615 922 829
Power Pack LI-CV 18 V mit Ladegerät und 2 x Akkus 2 Ah	5703 500 220
Power Pack LI-CV 18 V mit Ladegerät und 2 x Akkus 5 Ah	5703 500 250