

KONSTRUKTIONSKLEBSTOFF KLEBT + DICHTET

Chemische Basis	1-Komponenten-Polyurethan
Hautbildezeit min./max.	45-60 min
Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung	3 mm/d / 23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, feuchtigkeithärtend
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 35 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 90 °C
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.	120 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate

Inhalt	Farbe	Art.-Nr.	VE
300 ml	Weiß	0890 100 1	1 / 12 / 24
300 ml	Grau	0890 100 2	1 / 12 / 24
300 ml	Schwarz	0890 100 3	1 / 12 / 24
300 ml	Dunkelbraun	0890 100 4	1 / 12
300 ml	Hellbraun	0890 100 5	1 / 12
300 ml	Sandbeige	0890 100 6	1 / 12
70 ml	Weiß	0890 100 11	1 / 24
70 ml	Schwarz	0890 100 31	1 / 24
400 ml	Weiß	0890 100 111	12
400 ml	Grau	0890 100 112	12
400 ml	Schwarz	0890 100 113	12
600 ml	Weiß	0890 100 181	20
600 ml	Grau	0890 100 182	20
600 ml	Schwarz	0890 100 183	20
600 ml	Dunkelbraun	0890 100 184	20

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Standard-Auftragsdüse	0890 100 099
Oberflächenreiniger HaftClean	0890 100 60
Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Metall	0890 100 61
Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Kunststoff/Holz/Stein	0890 100 62
Klebstoffentferner	0890 100 63
Handdruck-Verarbeitungspistole Pressfix	0891 400 610
Kartuschenspezialdüse V-Cut	0891 651 13