

## DICHTUNGSBAND VKP® TRIO SF

<b>Trägermaterial</b>	PU-Schaum
<b>Farbe</b>	Anthrazit
<b>Baustoffklasse</b>	B2
<b>Baustoffklasse Bedingung</b>	nach DIN 4102
<b>Schlagregendichtigkeit (Druck) min.</b>	600 Pa
<b>UV-Beständigkeit</b>	Ja, bei schlagregendichter Komprimierung, Freibewitterung
<b>Lagerfähigkeit ab Herstellung</b>	9 Monate
<b>Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung</b>	von 1 °C bis 20 °C
<b>Verarbeitungstemperatur min./max.</b>	5 bis 23 °C
<b>Temperaturbeständigkeit min./max.</b>	-30 bis 80 °C

Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max.	Dicke	Breite	Rollenlänge	Anzahl Rollen	Art.-Nr.	VE
5-10 mm	5 mm	30 mm	10 m	10 Stck	<b>0875 363 005</b>	10
5-10 mm	5 mm	35 mm	10 m	8 Stck	<b>0875 363 505</b>	8
5-10 mm	5 mm	40 mm	10 m	7 Stck	<b>0875 364 005</b>	7
7-15 mm	7 mm	30 mm	8 m	7 Stck	<b>0875 363 007</b>	7
7-15 mm	7 mm	35 mm	8 m	6 Stck	<b>0875 363 507</b>	6
7-15 mm	7 mm	40 mm	8 m	5 Stck	<b>0875 364 007</b>	5
10-20 mm	10 mm	30 mm	6,5 m	7 Stck	<b>0875 363 010</b>	7
10-20 mm	10 mm	35 mm	6,5 m	6 Stck	<b>0875 363 510</b>	6
10-20 mm	10 mm	40 mm	6,5 m	5 Stck	<b>0875 364 010</b>	5