

CRIMPZANGE KOMPAKT MIT SEITENEINFÜHRUNG



Abbildung ähnlich



1. Aderendhülse 2. Aderendhülse

Drahtquerschnitt min./max.	0,14-1,6 mm ²
Anzahl Crimpstellen	1 Stck.
Ausführung	Seiteneinführung
Länge (L)	176 mm
Werkstoff	Werkzeugstahl
Oberfläche	Brüniert
Werkstoff Griff	2-Komponenten-Kunststoff

Art.-Nr.	0714 107 142	0714 107 152
VE	1	1
Typbezeichnung	16/4S Kompakt	16/6S Kompakt
Profilform	Vierkant	Sechskant

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen

Leichteste und kompakteste Crimpzange ihrer Bauart

- Geringe Griffspannweite - ideal auch für kleine Hände
- Einfache Handhabung auch auf engstem Raum

Selbsteinstellend

Automatische Einstellung auf den jeweiligen Crimpquerschnitt

Ergonomisch

geformte 2-Komponenten-Griffe

Für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten

Anti-Rutsch-Einlage im Griff

Optimierte Anwendung in Verbindung mit einer Arbeitsfläche

Grifföffnung zur Befestigung von Sicherheitsbändern

Made in Sweden

CRIMPZANGE MIT SEITENEINFÜHRUNG



Abbildung ähnlich



1. Aderendhülse 2. Aderendhülse

Anzahl Crimpstellen	1 Stck.
Ausführung	Seiteneinführung
Länge (L)	180 mm
Werkstoff	Werkzeugstahl
Oberfläche	Brüniert
Werkstoff Griff	2-Komponenten-Kunststoff

Art.-Nr.	0714 107 162	0714 107 171
VE	1	1
Typbezeichnung	16/4S	10/6S
Drahtquerschnitt min./max.	0,08-1,6 mm ²	0,08-10 mm ²
Profilform	Vierkant	Sechskant

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen

Selbsteinstellend

Automatische Einstellung auf den jeweiligen Crimpquerschnitt

Ergonomisch

geformte 2-Komponenten-Griffe

Für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten

Made in Germany