

WERKSTATTWAGEN COMPACT



Zentralverriegelung



Einhandverriegelung und Schubladeneinzelverriegelung



Stand- und Kippsicherheit durch Auszugssperre



Kugelgelagerte Vollauszüge



Kompatibel zu TOOL-system-Werkzeugsortiment



Seitenwände mit Quadratlochung



Räder aus spurlosem Gummi



Stabiler Seitengriff, Rammschutz

Kompakter und vielseitiger Werkstattwagen mit vielen praktischen Details für den professionellen Einsatz in der Werkstatt.

- Stabile, mehrfach gekantete Stahlblechkonstruktion
- Außenmaße inkl. Griff (B x T x H): 710 x 430 x 940 mm
- Gesamtbelastung: 300 kg
- Arbeitshöhe: 885 mm
- Kugelgelagerte Vollauszüge
- Schubladenmaße passend für die Werkzeugsortimente in Schaumstoffeinlagen
- Stabiler und Ergonomischer Seitengriff
- Räder aus spurlosem Gummi, Lenkräder Ø 100 mm (davon eines mit Feststellbremse), Laufräder Ø 140 mm
- Rammschutz aus elastischem Moosgummi schützt vor Stoßschäden
- Wahlweise mit Arbeitsplatte aus ABS-Kunststoff, Holz oder Riffelgummimatte
- Pulverbeschichtet: Korpus in vier verschiedenen Farben erhältlich, Schubladen grundsätzlich in der Farbe RAL 9011 (graphitschwarz)
- Vielfältiges Zubehörprogramm
- Seitenwände mit Quadratlochung für Zubehör aus dem Lochplattenprogramm

Dreistufiges Verriegelungskonzept

- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einhandverriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt
- Hohe Stand- und Kippsicherheit durch Auszugssperre. Es lässt sich immer nur eine Schublade öffnen.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Trenner	0962 616 004
Trenner	0962 616 005
Trenner	0962 616 006
Rückwand	0962 616 007
Rückwand	0962 616 008
Dosenhalter	0962 616 009