

# BETONSCHRAUBE W-BS

01.3

**Betonschraube W-BS/S, Stahl verzinkt mit Sechskantkopf und angepresster Scheibe, Typ S**



Scheibendurchmesser:	
Größe	Scheiben-Ø [mm]
5	12,5
6	15
8	16
10	20
12	23
14	28

Dübelgröße	Befestigungshöhe t <sub>fix</sub> [mm]			Gesamtlänge L [mm]	Länge des Dübels im Beton h <sub>nom</sub> [mm]			Bohrernenn-Ø d <sub>0</sub> [mm]	Bohrlochtiefe h <sub>1</sub> [mm]			Schlüsselweite SW [mm]	Art.-Nr.	VE/St.
	t <sub>fix 1</sub>	t <sub>fix 2</sub>	t <sub>fix 3</sub>		h <sub>nom1</sub>	h <sub>nom2</sub>	h <sub>nom3</sub>		h <sub>1,1</sub>	h <sub>1,2</sub>	h <sub>1,3</sub>			
5	5	-	-	40	35	-	-	5	40	-	-	SW10	5929 125 005	100
	15	-	-	50										
	25	-	-	60										
6	5	-	-	40	35	-	-	6	40	-	-	SW13	5929 126 005	100
	15	10	-	50										
	25	20	5	60										
	45	40	25	80										
	65	60	45	100										
8	5	-	-	50	45	-	-	8	55	-	-	SW13	5929 128 005	50
	15	5	-	60										
	25	15	5	70										
	35	25	15	80										
	45	35	25	90										
	55	45	35	100										
	75	65	55	120										
	95	85	75	140										
	115	105	95	160										
10	5	-	-	60	55	-	-	10	65	-	-	SW15	5929 121 005	25
	25	5	-	80										
	35	15	5	90										
	45	25	15	100										
	65	45	35	120										
	85	65	55	140										
	105	85	75	160										
12	15	-	-	80	65	-	-	12	75	-	-	SW17	5929 122 015	25
	45	25	10	110										
14	5	-	-	80	75	-	-	14	85	-	-	SW21	5929 124 005	25
	35	10	-	110										
	55	30	15	130										