

BETONSCHRAUBE W-BS

01.3

Betonschraube W-BS/S, Stahl verzinkt mit Sechskantkopf und großer U-Scheibe nach DIN 440, Typ S

Scheibendurchmesser:
Größe **Scheiben-Ø [mm]**
 10 44



Dübelgröße	Befestigungshöhe t _{fix} [mm]			Gesamtlänge L [mm]	Länge des Dübels im Beton h _{nom} [mm]			Bohrernenn-Ø d ₀ [mm]	Bohrlochtiefe h ₁ [mm]			Schlüsselweite SW [mm]	Art.-Nr.	VE/St.
	t _{fix 1}	t _{fix 2}	t _{fix 3}		h _{nom1}	h _{nom2}	h _{nom3}		h _{1,1}	h _{1,2}	h _{1,3}			
10	125	105	95	180	55	75	85	10	65	85	95	SW15	5929 121 125	25
	145	125	115	200									5929 121 145	
	185	165	155	240									5929 121 185	15
	225	205	195	280									5929 121 225	
	265	245	235	320									5929 121 265	

Betonschraube W-BS/S, Stahl verzinkt mit Senkkopf, Typ SK

Kopfdurchmesser: (Senkkopf 90°)
Größe **Kopf-Ø [mm]**
 5 12
 6 13
 8 20
 10 22



Dübelgröße	Befestigungshöhe t _{fix} [mm]			Gesamtlänge L [mm]	Länge des Dübels im Beton h _{nom} [mm]			Bohrernenn-Ø d ₀ [mm]	Bohrlochtiefe h ₁ [mm]			Antrieb TX [mm]	Art.-Nr.	VE/St.
	t _{fix 1}	t _{fix 2}	t _{fix 3}		h _{nom1}	h _{nom2}	h _{nom3}		h _{1,1}	h _{1,2}	h _{1,3}			
5	5	-	-	40	35	-	-	5	40	-	-	TX25	5929 135 005	100
	15	-	-	50									5929 135 015	
	25	-	-	60									5929 135 025	
6	5	-	-	40	35	40	55	6	40	45	60	TX30	5929 136 005	100
	15	10	-	50									5929 136 015	
	25	20	5	60									5929 136 025	
	45	40	25	80									5929 136 045	50
	65	60	45	100									5929 136 065	
	85	80	65	120									5929 136 085	
	105	100	85	140									5929 136 105	
125	120	105	160	5929 136 125										
8	35	25	15	80	45	55	65	8	55	65	75	TX40	5929 138 035	25
10	35	15	5	90	55	75	85	10	65	85	95	TX50	5929 131 035	25