

# BETONSCHRAUBE W-BS

01.3

**Betonschraube W-BS/A4, nichtrostender Stahl A4 mit Sechskantkopf und angepresster Scheibe, Typ S**



Scheibendurchmesser:	
Größe	Scheiben-Ø [mm]
6	17
8	16
10	20

Dübelgröße	Befestigungshöhe t <sub>fix</sub> [mm]			Gesamtlänge L [mm]	Länge des Dübels im Beton h <sub>nom</sub> [mm]			Bohrernenn-Ø d <sub>0</sub> [mm]	Bohrlochtiefe h <sub>1</sub> [mm]			Schlüsselweite SW [mm]	Art.-Nr.	VE/St.
	t <sub>fix 1</sub>	t <sub>fix 2</sub>	t <sub>fix 3</sub>		h <sub>nom1</sub>	h <sub>nom2</sub>	h <sub>nom3</sub>		h <sub>1,1</sub>	h <sub>1,2</sub>	h <sub>1,3</sub>			
6	15	10	-	50	35	40	-	6	40	45	-	SW13	5929 226 015	100
	25	20	5	60			55				60			
8	25	15	5	70	45	55	65	8	55	65	75	SW13	5929 228 025	50
	35	25	15	80									5929 228 035	50
10	35	15	5	90	55	75	85	10	65	85	95	SW15	5929 221 035	25
	45	25	15	100									5929 221 045	25
	65	45	35	120									5929 221 065	25

**Betonschraube W-BS/A4, nichtrostender Stahl A4 mit Senkkopf, Typ SK**



Kopfdurchmesser: (Senkkopf 90°)	
Größe	Kopf-Ø [mm]
6	13
8	20
10	22

Dübelgröße	Befestigungshöhe t <sub>fix</sub> [mm]			Gesamtlänge L [mm]	Länge des Dübels im Beton h <sub>nom</sub> [mm]			Bohrernenn-Ø d <sub>0</sub> [mm]	Bohrlochtiefe h <sub>1</sub> [mm]			Antrieb TX [mm]	Art.-Nr.	VE/St.
	t <sub>fix 1</sub>	t <sub>fix 2</sub>	t <sub>fix 3</sub>		h <sub>nom1</sub>	h <sub>nom2</sub>	h <sub>nom3</sub>		h <sub>1,1</sub>	h <sub>1,2</sub>	h <sub>1,3</sub>			
6	15	10	-	50	35	40	-	6	40	45	-	TX30	5929 236 015	100
	30	25	10	65			55				60			
	50	45	30	85			5929 236 050							
	70	65	50	105			5929 236 070							
8	35	25	15	80	45	55	65	8	55	65	75	TX40	5929 238 035	50
10	35	15	5	90	55	75	85	10	65	85	95	TX50	5929 231 035	25

**Betonschraube W-BS/A4, nichtrostender Stahl A4 mit Panhead Typ P**



Kopfdurchmesser:	
Größe	Kopf-Ø [mm]
6	15

Dübelgröße	Befestigungshöhe t <sub>fix</sub> [mm]			Gesamtlänge L [mm]	Länge des Dübels im Beton h <sub>nom</sub> [mm]			Bohrernenn-Ø d <sub>0</sub> [mm]	Bohrlochtiefe h <sub>1</sub> [mm]			Antrieb TX [mm]	Art.-Nr.	VE/St.
	t <sub>fix 1</sub>	t <sub>fix 2</sub>	t <sub>fix 3</sub>		h <sub>nom1</sub>	h <sub>nom2</sub>	h <sub>nom3</sub>		h <sub>1,1</sub>	h <sub>1,2</sub>	h <sub>1,3</sub>			
6	15	10	-	50	35	40	-	6	40	45	-	TX30	5929 246 015	100
	25	20	5	60			55				60			
	45	40	25	80			5929 246 045							
	65	60	45	100			5929 246 065							