


NOVA PRO VOLLAUSZUG SOFT-CLOSE



G*GRASS®


Nova Pro Vollauszug Soft-close



Nennlänge	Schließsystem	Auszugsart	Traglast	Art.-Nr.	VE
270 mm	Soft-close	Vollauszug	40 kg	F101 108 261	1/10
300 mm	Soft-close	Vollauszug	40 kg	F101 108 264	1/10
350 mm	Soft-close	Vollauszug	40 kg	F101 108 267	1/10
400 mm	Soft-close	Vollauszug	40 kg	F101 108 270	1/10
450 mm	Soft-close	Vollauszug	40 kg	F101 108 273	1/10
500 mm	Soft-close	Vollauszug	40 kg	F101 108 276	1/10
550 mm	Soft-close	Vollauszug	40 kg	F101 108 279	1/10
600 mm	Soft-close	Vollauszug	40 kg	F101 108 282	1/10
450 mm	Soft-close	Vollauszug	70 kg	F101 108 285	1/10
500 mm	Soft-close	Vollauszug	70 kg	F101 108 288	1/10
550 mm	Soft-close	Vollauszug	70 kg	F101 108 291	1/10
600 mm	Soft-close	Vollauszug	70 kg	F101 108 294	1/10
650 mm	Soft-close	Vollauszug	70 kg	F101 108 297	1/10

Inhalt Set: Nova Pro Vollauszug Soft-close je ein Stück links/rechts

Nova Pro Tipmatic Soft-close Einheit



Art.-Nr.	F102 109 293
VE	10
Werkstoff	Stahl
Schließsystem	Tipmatic

Inhalt Set: je ein Stück links/rechts Tipmatic Soft-close Einheit

Hinweis

Bei Verwendung der Nova Pro Tipmatic Soft-close Einheit das Mindestmaß zur Befestigung der Führung von 58 mm beachten!

In Verbindung mit Nova Pro Tipmatic Soft-close Einheit kann der Vollauszug in ein mechanisches Öffnungs-System für grifflose Fronten (kombinierte Tipmatic-Funktion und Soft-close Dämpfung) umgerüstet werden.

- Seidenweicher Schwebelauf ohne Zwischenschlag beim Öffnen und Schließen
- Komfortables, leichtes Öffnen ohne spürbaren Widerstand, selbst bei hohen Traglasten und schmalen Griffleisten

Hinweis

Schubkasten mit Nova Pro Tipmatic Soft-close Einheit kann auch mit Möbelgriff geöffnet werden.

Z.B. bei Mülltrenn-System-Auszug kann Endkunde zwischen praktischem Drücken oder Ziehen wählen.

- Nur eine Einheit für alle Nennlängen und Gewichtsklassen
- 3-stufige Verstellung der Auswurfkraft
- Großer Auslösebereich durch Synchronisationsstange
- Einfache Montage der Tipmatic Soft-close Einheit

