

WIT-BETONSCHRAUBE

23.3

Betonschraubenmörtel WIT-BS (Temperatur im Verankerungsgrund $\geq -5^{\circ}\text{C}$):
Gerissener und ungerissener Beton



Bezeichnung	Inhalt [ml]	Lieferumfang	Zulassung	Art.-Nr.	VE/St.
1 WIT-BS	150	Mörtelkartusche 150 ml (koaxial) + 1 Statikmischer + 1 Auspresskolben (kann mit einer Silikon-Auspresspistole verarbeitet werden)	Z-21.1-2075	0905 450 301	1
					12
2	410	Mörtelkartusche 410 ml (koaxial) + 1 Statikmischer		0905 450 302	1
					12

Zubehörteile WIT-BS:

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Auspresspistole	0891 003	1
Auspresspistole HandyMax	0891 007	1
Statikmischer	0903 420 001	10
Verlängerung Statikmischer 10 x 200 mm	0903 420 004	10

Betonschraube W-BS/S, Stahl verzinkt mit Sechskantkopf und angepresster Scheibe



Dübelgröße	Befestigungshöhe (variabel) [mm]		Gesamtlänge L [mm]	Effektive Verankerungstiefe (variabel) [mm]		Bohrernenn-Ø d ₀ [mm]	Bohrlochtiefe [mm]		Art.-Nr.	VE/St.	
	t _{fix, max.}	t _{fix, min.}		h _{ef, min.}	h _{ef, max.}		h _{1, min.} \geq	h _{1, max.} \geq			
10	10	5	90	80	85	10	90	95	5929 121 035	25	
	20	5	100		95			105	5929 121 045		
	40	10	120	80			90		120		5929 121 065
	60	30	140		110						5929 121 085
	80	50	160								5929 121 105
12	10	5	110	100	105	12	110	115	5929 122 045		
14	10	5	110		105	14	110	115	5929 124 035		
	30	10	130	100	120				130	5929 124 055	

Betonschraube W-BS/S, Stahl verzinkt mit Sechskantkopf und großer U-Scheibe nach DIN 440



Dübelgröße	Befestigungshöhe (variabel) [mm]		Gesamtlänge L [mm]	Effektive Verankerungstiefe (variabel) [mm]		Bohrernenn-Ø d ₀ [mm]	Bohrlochtiefe [mm]		Art.-Nr.	VE/St.
	t _{fix, max.}	t _{fix, min.}		h _{ef, min.}	h _{ef, max.}		h _{1, min.} \geq	h _{1, max.} \geq		
10	100	70	180	80	110	10	90	110	5929 121 125	25
	120	90	200						5929 121 145	
	160	130	240						5929 121 185	
	200	170	280						5929 121 225	15
	240	210	320						5929 121 265	

Betonschraube W-BS/S, Stahl verzinkt mit Senkkopf



Dübelgröße	Befestigungshöhe (variabel) [mm]		Gesamtlänge L [mm]	Effektive Verankerungstiefe (variabel) [mm]		Bohrernenn-Ø d ₀ [mm]	Bohrlochtiefe [mm]		Art.-Nr.	VE/St.
	t _{fix, max.}	t _{fix, min.}		h _{ef, min.}	h _{ef, max.}		h _{1, min.} \geq	h _{1, max.} \geq		
10	10	5	90	80	85	10	90	95	5929 131 035	25