

AKKU-AUSPRESSPISTOLE AKP 12-A-330



Sehr handliche 12 V Auspresspistole verwendbar für niedrig- bis mittelviskose Kleb- und Dichtstoffe aus 310 ml-Kartuschen sowie aus 400 ml- und 600 ml-Beuteln. Lieferung in robuster Nylon Transporttasche mit einem 3,0 Ah Li-Ion Akku sowie 60 Minuten Ladegerät.

Leistungsstarker 12 V/3,0 Ah Li-ion Akku

Hohe Auspresskraft sowie lange Einsatzzeit pro Akkuladung

Langlebiges Metallgetriebe sowie Überlastschutz

Vermeidet Motorblockierungen bei verhärtetem Material

Erweiterungsfähig durch Umrüstsätze

Standardmäßig für 310 ml-Kartuschen geeignet. Durch zusätzliches Zubehör aber auch für 400 ml- und 600 ml-Beuteware geeignet.

Automatischer Rücklauf der Getriebestange

Verhindert ein Nachtropfen des Dicht-/Klebstoffes

Drehzahlregulierung

Die Auspressgeschwindigkeit kann über das Drehzahlstellrad sowie zusätzlich über den Gasgebeschalter reguliert werden.

Ladezustandsanzeige am Akku

Der Ladezustand des Akkus kann jederzeit geprüft werden

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

3 Jahre Gewährleistung

Auf Herstellungs- und Materialfehler

Art.-Nr.	5700 202 1
VE	1
Nennspannung	12 V/DC
Akku-/Batteriekapazität	3 Ah
Akku-/Batterietyp	Li-Ion
Presskraft	1780 N
Leerlaufgeschwindigkeit	25 mm/s
Maschinengewicht mit Akku	2,1 kg

Lieferumfang Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
5700 202 1	Ladegerät AL 60-LI	0700 812	1
	Akku LI-12 V/3,0 Ah	0700 956 331	1
	Antriebsstange für Akku-Auspresspistole	5700 202 001	1
	Auspressplatte für Akku-Auspresspistole AKP	5700 202 004	1
	Kartuschenhalter	5700 202 005	1
	Nylon Transporttasche	5800 600 999	1

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Umrüstsatz für AKP 12-A-330 und AKP 18-A-600	5700 600 400
Umrüstsatz für AKP 12-A-330	5700 202 600
Auspressrohr Transparent AKP 12/18, 600 ml	5700 600 007
Auspressrohr Transparent AKP 12/18, 400 ml	5700 600 008

Anwendungsgebiet

Ideal zum Auspressen von Silikondichtstoffen sowie auch zum Scheibenkleben in Kfz-Werkstätten geeignet.