


# HSSCO8 BI-METALL ZYLINDERSÄGE SORTIMENT LONGLIFE & SPEED



**Problemlöser:**  
Mit Hilfe des Kombi-Adapters A4/A2 können zwei Durchmesser miteinander kombiniert werden um ein bestehendes Loch aufzubo-  
hren.



Größe im Rastermaß

**26-teilig: Ø 19–76 mm. Extrem schnelle Bohr-  
geschwindigkeit und hohe Standzeit selbst  
in Edelstahl Vollmaterial. Im  
System-Koffer 4.4.2**

**Extrem schneller Sägefortschritt  
bei geringem Kraftaufwand**  
Neu entwickelte Zahnform.

**Hohe Rundlauf- und Seiten-  
schlaggenauigkeit**  
Stabile Grundplatte mit mehr Gewinde-  
gängen.

**Sehr ruhiges und vibrations-  
armes Arbeiten bis zu einer  
Schnitttiefe von 38 mm**  
Kombi-Varioverzahnung aus M42  
Bimetall (8 % Kobalt).

**ORSY**

<b>Art.-Nr.</b>	<b>5964 063 201</b>
<b>VE</b>	1
<b>Anzahl Teile im Sortiment/Set</b>	26 STK
<b>Systemmaß</b>	4.4.2

Lieferumfang Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
<b>5964 063 201</b>	Schnellwechselladung für Bi-Metall Zylindersäge 14 - 200 mm	<b>0632 900 000</b>	1
	Adapter A2 für Bi-Metall Zylindersäge	<b>0632 900 002</b>	9
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	<b>0632 900 003</b>	1
	Adapter A4 für Bi-Metall Zylindersäge	<b>0632 900 004</b>	3
	Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSSCO8 19 mm	<b>0632 900 019</b>	1
	Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSSCO8 22 mm	<b>0632 900 022</b>	1
	Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSSCO8 25 mm	<b>0632 900 025</b>	1
	Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSSCO8 32 mm	<b>0632 900 032</b>	1
	Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSSCO8 35 mm	<b>0632 900 035</b>	1
	Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSSCO8 38 mm	<b>0632 900 038</b>	1
	Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSSCO8 44 mm	<b>0632 900 044</b>	1
	Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSSCO8 51 mm	<b>0632 900 051</b>	1
	Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSSCO8 57 mm	<b>0632 900 057</b>	1
	Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSSCO8 64 mm	<b>0632 900 064</b>	1
	Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSSCO8 68 mm	<b>0632 900 068</b>	1
	Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSSCO8 76 mm	<b>0632 900 076</b>	1
	System-Einlage Schaum 4.4.2	<b>5581 004 004</b>	1
	System-Koffer 4.4.2	<b>5581 021 000</b>	1

## Anwendungsgebiet

Stahl, Edelstahl, Guss, Kupfer, Bronze,  
Aluminium, Holz und bedingt Kunststoff.

## Anleitung

Mit leichtem Anpressdruck anbohren. Mit geringem und gleichmäßigem Druck weiterbohren, Pendelbewegungen beim Bohren vermeiden, Drehzahltafel beachten, Kühlmittel verwenden. Beim Einsatz in Holz- und Holzersatzwerkstoffen Lochsäge „lüften“. Bei häufigem Einsatz in Stahl und Edelstahl empfehlen wir unsere HW-bestückten Lochsagen.