

MULTISCHNEIDER EMS 350-SL COMPACT



Art.-Nr.	5706 101 1
VE	1
Nennspannung	220 V/AC
Leistungsaufnahme	350 W
Leerlaufschwingzahl min./max.	10000-19500 1/min
Oszillationshub	3,4 Grad
Werkzeugaufnahme	Starlock Plus
Lieferumfang	1x Schleifplatte gelocht, 4x3 Schleifblätter K 60, 80, 120, 180 gelocht; mit weiterem Zubehör
Maschinengewicht	1,4 kg
Kabellänge	5 m

Lieferumfang Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
5706 101 1	Klett-Trockenschleifpapier-Dreieck P120	0572 75 120	3
	Klett-Trockenschleifpapier-Dreieck P180	0572 75 180	3
	Klett-Trockenschleifpapier-Dreieck P60	0572 75 60	3
	Klett-Trockenschleifpapier-Dreieck P80	0572 75 80	3
	Dreikantschleifteller	0586 703 860	1
	System-Koffer 8.4.2	5581 011 000	1
	Absaugvorrichtung	5806 100 017	1
	Koffereinlage für Multischneider EMS 350-SL COMPACT	5806 101 995	1

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Starlock Sägeblatt Doppelzahn Schnitttiefe 50 mm; Schnittbreite 32 mm	0696 121 110
Starlock Sägeblatt Doppelzahn Schnitttiefe 40 mm; Schnittbreite 65 mm	0696 121 111
Starlock Dreikantschleifteller 93 x 93 x 93 mm	0696 121 150
Starlock Profilschleifteller 70 x 65 mm	0696 121 151
Starlock Hartmetallsägeblatt Einzelzahn Schnitttiefe 40 mm; Schnittbreite 32 mm	0696 121 220
Starlock Hartmetallraspel Durchmesser 70 mm	0696 121 320
Starlock Diamant-Segmentsägeblatt Longlife Durchmesser 85 mm	0696 121 330
Starlock Spachtel Schnitttiefe 38 mm; Schnittbreite 52 mm	0696 121 340
Starlock Sägeblatt Einzelzahn Schnitttiefe 50 mm; Schnittbreite 32 mm	0696 121 410
Starlock Sägeblatt Einzelzahn Schnitttiefe 40 mm; Schnittbreite 65 mm	0696 121 411
Starlock Segmentsägeblatt Durchmesser 85 mm	0696 121 412

Sehr kompakter und vibrationsarmer Multischneider mit 350 Watt und innovativer Starlock Plus Werkzeugaufnahme für eine bessere Drehmomentübertragung.

Starlock Plus Werkzeugaufnahme

Die innovative Starlock Plus Aufnahme sorgt für eine bessere Drehmomentübertragung. Kompatibel zu allen Starlock und Starlock Plus Zubehören.

Elektronische Drehzahlregelung

Bestmöglich geregelt mit Tachogenerator-Elektronik für einen kontinuierlichen Arbeitsfortschritt selbst bei anspruchsvollen Anwendungen.

Antivibrationsssystem bietet höchsten Arbeitskomfort

Das entkoppelte Motorgehäuse sorgt für sehr niedrige Vibrations- und Geräuschwerte

Schneller und werkzeugloser Sägeblattwechsel

Komfortables Schnellspannsystem

Staubfreies Arbeiten sowie eine überragende Anwendungsvielfalt

Zubehörset inklusive Absaugvorrichtung

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

3 Jahre Gewährleistung

auf Herstellungs- und Materialfehler