

QUETSCHKABELSCHUH

DIN 46234 und ähnlich

Drahtquerschnitt min./max.	Drahtquerschnitt	Flanschloch	Nenngröße	Drahtdurchmesser (d1)	Lochdurchmesser (d2)	Abstand Hülsenende - Mitte Loch (l)	Hüslenlänge	Breite (b)	Art.-Nr.	VE
	25 mm ²	M10	10 - 25	7,5 mm	10,5 mm	26 mm	11 mm	18 mm	0967 625 10	50
	25 mm ²	M12	12 - 25	7,5 mm	13 mm	31 mm	11 mm	22 mm	0967 625 12	50
	35 mm ²	M6	6 - 35	9 mm	6,5 mm	26 mm	12 mm	15 mm	0967 635 6	50
	35 mm ²	M8	8 - 35	9 mm	8,4 mm	26 mm	12 mm	16 mm	0967 635 8	50
	35 mm ²	M10	10 - 35	9 mm	10,5 mm	27 mm	12 mm	18 mm	0967 635 10	50
	35 mm ²	M12	12 - 35	9 mm	13 mm	31 mm	12 mm	22 mm	0967 635 12	50
	50 mm ²	M6	6 - 50	11 mm	6,5 mm	34 mm	16 mm	18 mm	0967 650 6	50
	50 mm ²	M8	8 - 50	11 mm	8,4 mm	34 mm	16 mm	18 mm	0967 650 8	50
	50 mm ²	M10	10 - 50	11 mm	10,5 mm	34 mm	16 mm	18 mm	0967 650 10	50
	50 mm ²	M12	12 - 50	11 mm	13 mm	36 mm	16 mm	22 mm	0967 650 12	50
	50 mm ²	M16	16 - 50	11 mm	17 mm	40 mm	16 mm	28 mm	0967 650 16	50
	70 mm ²	M6	6 - 70	13 mm	6,5 mm	38 mm	18 mm	22 mm	0967 670 6	25
	70 mm ²	M8	8 - 70	13 mm	8,4 mm	38 mm	18 mm	22 mm	0967 670 8	25
	70 mm ²	M10	10 - 70	13 mm	10,5 mm	38 mm	18 mm	22 mm	0967 670 10	25
	70 mm ²	M12	12 - 70	13 mm	13 mm	38 mm	18 mm	22 mm	0967 670 12	25
	70 mm ²	M16	16 - 70	13 mm	17 mm	42 mm	18 mm	28 mm	0967 670 16	25
	95 mm ²	M8	8 - 95	15 mm	8,4 mm	42 mm	20 mm	24 mm	0967 695 8	25
	95 mm ²	M10	10 - 95	15 mm	10,5 mm	42 mm	20 mm	24 mm	0967 695 10	25
	95 mm ²	M12	12 - 95	15 mm	13 mm	42 mm	20 mm	24 mm	0967 695 12	25
	95 mm ²	M16	16 - 95	15 mm	17 mm	44 mm	20 mm	28 mm	0967 695 16	25
	120 mm ²	M8	8 - 120	16,5 mm	8,4 mm	44 mm	22 mm	24 mm	0967 612 08	25
	120 mm ²	M10	10 - 120	16,5 mm	10,5 mm	44 mm	22 mm	24 mm	0967 612 010	25
	120 mm ²	M12	12 - 120	16,5 mm	13 mm	44 mm	22 mm	24 mm	0967 612 012	25
	120 mm ²	M16	16 - 120	16,5 mm	17 mm	48 mm	22 mm	28 mm	0967 612 016	25
	150 mm ²	M10	10 - 150	19 mm	10,5 mm	50 mm	24 mm	30 mm	0967 615 010	10
	150 mm ²	M12	12 - 150	19 mm	13 mm	50 mm	24 mm	30 mm	0967 615 012	10
	150 mm ²	M16	16 - 150	19 mm	17 mm	50 mm	24 mm	30 mm	0967 615 016	10
	185 mm ²	M10	10 - 185	21 mm	10,5 mm	50 mm	28 mm	36 mm	0967 618 510	10
	185 mm ²	M12	12 - 185	21 mm	13 mm	50 mm	28 mm	36 mm	0967 618 512	10
	185 mm ²	M16	16 - 185	21 mm	17 mm	50 mm	28 mm	36 mm	0967 618 516	10
	240 mm ²	M12	12 - 240	23,5 mm	13 mm	56 mm	32 mm	38 mm	0967 624 012	10
	240 mm ²	M16	16 - 240	23,5 mm	17 mm	56 mm	32 mm	38 mm	0967 624 016	10

ORSY-lagerfähig