


SPIRALBOHRER SORTIMENT HSCo DIN 338 MFD SPEED



●●●●



●●●●



●●○○

19-teilig. High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Guss-eisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).

Bis zu 50% schneller als konventionelle, geschliffene Spiralbohrer

Speed-Geometrie

Bestes Anzentrieren bei Arbeiten auch auf gewölbten Oberflächen

135° Spitzenwinkel und optimierte Kreuzausspitzung

Geringe Reibung und schnelle Spanabfuhr

Exklusive Vario-Wendel

3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm):

- Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten
- Optimale Kraftübertragung
- Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen
- Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters

Exklusiv bei Würth erhältlich

Art.-Nr.	0626 930 001
VE	1
Anzahl Teile im Sortiment/Set	19 Stck.
Oberfläche	Mehrfachveredelt
Norm / Bohrtiefe	DIN 338 / 5xD

Lieferumfang Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
0626 930 001	Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed 1 mm	0626 930 100	1
	Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed 1,5 mm	0626 930 150	1
	Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed 2,0 mm	0626 930 200	1
	Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed 2,5 mm	0626 930 250	1
	Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed 3,0 mm	0626 930 300	1
	Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed 3,5 mm	0626 930 350	1
	Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed 4,0 mm	0626 930 400	1
	Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed 4,5 mm	0626 930 450	1
	Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed 5,0 mm	0626 930 500	1
	Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed 5,5 mm	0626 930 550	1
	Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed 6,0 mm	0626 930 600	1
	Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed 6,5 mm	0626 930 650	1
	Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed 7,0 mm	0626 930 700	1
	Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed 7,5 mm	0626 930 750	1
	Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed 8,0 mm	0626 930 800	1
	Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed 8,5 mm	0626 930 850	1
	Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed 9,0 mm	0626 930 900	1
	Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed 9,5 mm	0626 930 950	1
	Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed 10,0 mm	0626 931 000	1

Hinweis

Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen