

## AKKU-MULTISCHNEIDER EMS 18-A EC SL



|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Art.-Nr.</b>                      | <b>5700 511 01</b>               |
| <b>VE</b>                            | 1                                |
| <b>Nennspannung</b>                  | 18 V/DC                          |
| <b>Leerlaufschwingzahl min./max.</b> | 8000-20000 1/min                 |
| <b>Oszillationshub</b>               | 2,8 Grad                         |
| <b>Werkzeugaufnahme</b>              | Starlock Plus                    |
| <b>Maschinengewicht mit Akku</b>     | 1,8 kg                           |
| <b>Lieferumfang</b>                  | Ohne Akkus; mit weiterem Zubehör |

| Lieferumfang Art.-Nr. | Bezeichnung   | Art.-Nr.            | Anzahl |
|-----------------------|---|---------------------|--------|
| <b>5700 511 01</b>    | Schleifpapier-Dreieck Useit® Superpad Holz Körnung 80                           | <b>0581 220 80</b>  | 5      |
|                       | Schleifpapier-Dreieck Useit® Superpad Holz Körnung 120                          | <b>0581 220 120</b> | 5      |
|                       | Schleifpapier-Dreieck Useit® Superpad Holz Körnung 240                          | <b>0581 220 240</b> | 5      |
|                       | Starlock Sägeblatt Doppelzahn Schnitttiefe 40 mm; Schnittbreite 65 mm           | <b>0696 121 111</b> | 1      |
|                       | Starlock Dreikantschleifteller 90 x 90 x 90 mm                                  | <b>0696 121 150</b> | 1      |
|                       | Starlock Hartmetallsägeblatt Einzelzahn Schnitttiefe 40 mm; Schnittbreite 32 mm | <b>0696 121 220</b> | 1      |
|                       | Starlock Hartmetallraspel Durchmesser 70 mm                                     | <b>0696 121 320</b> | 1      |
|                       | Starlock Spachtel Schnitttiefe 38 mm; Schnittbreite 52 mm                       | <b>0696 121 340</b> | 1      |
|                       | Starlock Sägeblatt Einzelzahn Schnitttiefe 40 mm; Schnittbreite 65 mm           | <b>0696 121 411</b> | 1      |
|                       | Starlock Segmentsägeblatt Durchmesser 85 mm                                     | <b>0696 121 412</b> | 1      |
|                       | Koffereinlage   | <b>5800 511 955</b> | 1      |
|                       | System-Koffer 8.4.2   | <b>5581 011 000</b> | 1      |

| Ergänzende Produkte                                    | Art.-Nr.            |
|--|---------------------|
| Power Pack LI-CV 18 V mit Ladegerät und 2 x Akkus 2 Ah | <b>5703 500 220</b> |
| Power Pack LI-CV 18 V mit Ladegerät und 2 x Akkus 4 Ah | <b>5703 500 240</b> |
| Power Pack LI-CV 18 V mit Ladegerät und 2 x Akkus 5 Ah | <b>5703 500 250</b> |

### 3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler

Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

**Kompakter Akku-Multischneider mit innovativer Starlock Plus Werkzeugaufnahme für eine bessere Drehmomentübertragung. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.**

### Starlock Plus Werkzeugaufnahme mit 12 Rastpunkten

Die innovative Starlock Plus Aufnahme sorgt für eine bessere Drehmomentübertragung. Die zwölffache Positionierungsmöglichkeit des Sägeblattes in 30° Schritten ermöglicht eine optimale Ausrichtung an das zu bearbeitende Werkstück. Kompatibel zu allen Starlock und Starlock Plus Zubehören.

### Elektronische Drehzahlregelung

Optimale Anpassung der Schwingzahl für die Bearbeitung verschiedenster Materialien mit kontinuierlichem Arbeitsfortschritt, auch bei anspruchsvollen Anwendungen.

### Multifunktional

Eine Maschine für verschiedenste Anwendungen, z.B. Trennen, Sägen, Schleifen

### Problemlöser bei vielen Anwendungen

Viele zeitraubende Handarbeiten können entfallen, da auch schwer zugängliche Stellen besser erreicht werden.

### Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches

LED-Leuchte am Getriebekopf

### Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

### 2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten

Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.