

UNIVERSALHAKEN



Abbildung ähnlich



Zum Entfernen und Einsetzen von Dichtungen und O-Ringen, optimal für schwer zugängliche Stellen

	Art.-Nr.	VE	Länge	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche	Werkstoff Griff
	0715 55 342	1	165 mm	90°	Edelstahl AISI 420	Unbeschichtet	2-Komponenten-Kunststoff
	0715 55 343	1	165 mm	Gebogen	Edelstahl AISI 420	Unbeschichtet	2-Komponenten-Kunststoff
	0715 55 344	1	165 mm	Gekröpft	Edelstahl AISI 420	Unbeschichtet	2-Komponenten-Kunststoff
	0715 55 341	1	165 mm	Gerade	Edelstahl AISI 420	Unbeschichtet	2-Komponenten-Kunststoff
	0715 55 332	1	240 mm	90°	Chrom-Vanadium-Stahl	Verchromt, matt satiniert	2-Komponenten-Kunststoff
	0715 55 333	1	240 mm	Gebogen	Chrom-Vanadium-Stahl	Verchromt, matt satiniert	2-Komponenten-Kunststoff
	0715 55 334	1	240 mm	Gekröpft	Chrom-Vanadium-Stahl	Verchromt, matt satiniert	2-Komponenten-Kunststoff
	0715 55 331	1	240 mm	Gerade	Chrom-Vanadium-Stahl	Verchromt, matt satiniert	2-Komponenten-Kunststoff

UNIVERSALHAKEN SORTIMENT



4-teilig. Zum Entfernen und Einsetzen von Dichtungen und O-Ringen, optimal für schwer zugängliche Stellen.

Anzahl Teile im Sortiment/Set	4 Stck.
--------------------------------------	---------

Art.-Nr.	0715 55 330	0715 55 340
VE	1	1
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl	Edelstahl AISI 420
Oberfläche	Verchromt	Unbeschichtet

Lieferumfang Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
0715 55 330	Universalhaken 240 mm; Gerade	0715 55 331	1
	Universalhaken 240 mm; 90°	0715 55 332	1
	Universalhaken 240 mm; Gebogen	0715 55 333	1
	Universalhaken 240 mm; Gekröpft	0715 55 334	1
0715 55 340	Universalhaken 165 mm; Gerade	0715 55 341	1
	Universalhaken 165 mm; 90°	0715 55 342	1
	Universalhaken 165 mm; Gebogen	0715 55 343	1
	Universalhaken 165 mm; Gekröpft	0715 55 344	1