

## ABISOLIERZANGE AUTOMATISCH-SELBSTEINSTELLEND



Vertieft liegender Kabelschneider für CU- und Aluminium-Leiter. Mehrdrähtige Leiter bis 10,0 mm<sup>2</sup>, eindrähtige Leiter bis 6,0 mm<sup>2</sup>

Messerblock und Längenanschlag auswechselbar

Leicht verstellbarer Längenanschlag



<b>Art.-Nr.</b>	<b>0714 109 010</b>
<b>VE</b>	1
<b>Drahtquerschnitt min./max.</b>	0,03-10 mm <sup>2</sup>
<b>American Wire Gauge min./max. (AWG) (AWG)</b>	32-7
<b>Länge (L)</b>	195 mm
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff/Stahl
<b>Werkstoff Griff</b>	2-Komponenten-Kunststoff

**Vollautomatische Anpassung an ein-, mehr- und feindrähtige Leiter. Keine manuelle Feinjustierung erforderlich.**

### Robuster und langlebiger

Verbesserte Klingengeometrie, metallische Klemmbacken

### Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff

Für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten

### Besonders leichtgängige Mechanik und geringes Gewicht

### Made in Germany

### Hinweis

Nicht geeignet für hochflexible und armierte Isolationsmaterialien sowie für mehrlagige Isolationen.

## ERSATZMESSERBLOCK



**Für Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend**

### Hinweis

Nicht geeignet für hochflexible und armierte Isolationsmaterialien sowie für mehrlagige Isolationen.

<b>Art.-Nr.</b>	<b>0714 109 110</b>
<b>VE</b>	1
<b>Drahtquerschnitt min./max.</b>	0,03-10 mm <sup>2</sup>
<b>Farbe</b>	Schwarz