

DIAMANT DOSENSENKER PKD



Vielseitigkeit (Punktesystem)	●○○○
Standzeit (Punktesystem)	●○○○
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)	●●●●
Problemlöser (Punktesystem)	●●●●
Bohrtiefe min.	70 mm
Segmentanzahl	3 Stck.

Art.-Nr.	0668 645 68	0668 645 82
VE	1	1
Durchmesser (Ø)	68 mm	82 mm

Der Problemlöser mit besonders hoher Bohrgeschwindigkeit für extrem hochverdichteten Kalksandstein sowie Anschlussgewinde M16.

Erhöhte Sicherheit sowie bis zu 6 x schnelleres Bohren als mit einem herkömmlichen Diamant-Dosensenker

Lasergeschweißte PKD-Schneiden

Optimaler Bohrmehlauswurf und leichtes Entfernen des Bohrkerns

Ermöglicht durch den speziellen Kronenkörper mit extrem breiten Auswurfschlitzen

DIAMANT DOSENSENKER PKD-S



Vielseitigkeit (Punktesystem)	●○○○
Standzeit (Punktesystem)	●○○○
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)	●●●●
Problemlöser (Punktesystem)	●●●●
Bohrtiefe min.	70 mm
Segmentanzahl	3 Stck.

Art.-Nr.	0668 645 068	0668 645 082
VE	1	1
Durchmesser (Ø)	68 mm	82 mm

Der Problemlöser mit besonders hoher Bohrgeschwindigkeit für extrem hochverdichteten Kalksandstein sowie Anschlussgewinde M16 und Lochdeckel für Staubabsaugung.

Erhöhte Sicherheit sowie bis zu 6 x schnelleres Bohren als mit einem herkömmlichen Diamant-Dosensenker

Lasergeschweißte PKD-Schneiden