

SÄGEN-SET STARLOCK



STARLOCK

Das Starter-Set mit Starlock Sägeblättern in der praktischen Aufbewahrungsbox zum Bearbeiten unterschiedlichster Materialien auf der Baustelle.

Absolute Kompatibilität

Passend für Multischneider mit Starlock, Starlock Plus und Starlock Max Aufnahme.

Für unterschiedliche Schnitttiefen

Die im Set enthaltenen Sägeblätter weisen eine Schnitttiefe von 40–50 mm auf.

Hinweis

In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.

Art.-Nr.	0696 121 000
VE	1
Aufnahmetyp	Starlock
Anzahl Teile im Sortiment/Set	5 Stck.

Lieferumfang Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
0696 121 000	Starlock Sägeblatt Doppelzahn Schnitttiefe 50 mm; Schnittbreite 32 mm	0696 121 110	1
	Starlock Hartmetallsägeblatt Einzelzahn Schnitttiefe 40 mm; Schnittbreite 32 mm	0696 121 220	1
	Starlock Sägeblatt Einzelzahn Schnitttiefe 50 mm; Schnittbreite 32 mm	0696 121 410	1
	Starlock Sägeblatt Einzelzahn Schnitttiefe 40 mm; Schnittbreite 65 mm	0696 121 411	1
	Starlock Segmentsägeblatt Durchmesser 85 mm	0696 121 412	1

SÄGEN-SET STARLOCK MAX



STARLOCK MAX

Das Starter-Set mit Starlock Max Sägeblättern in der praktischen Aufbewahrungsbox zum Bearbeiten unterschiedlichster Materialien auf der Baustelle.

Kompatibilität

Passend für Multischneider mit Starlock Max Aufnahme.

Für unterschiedliche Schnitttiefen

Die im Set enthaltenen Sägeblätter weisen eine Schnitttiefe von 45–70 mm auf.

Hinweis

In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.

Art.-Nr.	0696 123 000
VE	1
Aufnahmetyp	Starlock Max
Anzahl Teile im Sortiment/Set	3 Stck.

Lieferumfang Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
0696 123 000	Starlock Max Sägeblatt Einzelzahn Fensterbau	0696 123 110	1
	Starlock Max Hartmetallsägeblatt Einzelzahn Fensterbau	0696 123 120	1
	Starlock Max Segmentsägeblatt Einzelzahn Durchmesser 145 mm	0696 123 312	1