

BOHR- UND MEISSELHAMMER BMH 32-XE



Art.-Nr.	0702 543 2
VE	1
Nennspannung	230 V/AC
Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl min./max.	0-760 U/min(rpm)
Schlagzahl min./max.	0-3600 U/min(rpm)
Schlagenergie	4,2 J
Werkzeugaufnahme	Passend für SDS-plus
Bohrdurchmesser in Beton min./max.	6-32 mm
Maschinengewicht	4,7 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
0702 543 2	Hammerbohrer SDS-plus Aufnahmeschaft Duo-S Durchmesser 12,0 mm; Länge 210 mm	0648 312 210	1
	Hammerbohrer SDS-plus Aufnahmeschaft Duo-S Durchmesser 14,0 mm; Länge 210 mm	0648 314 210	1
	Hammerbohrer SDS-plus Aufnahmeschaft Duo-S Durchmesser 16,0 mm; Länge 260 mm	0648 316 260	1
	Bohrfutter mit SDS-plus Aufnahmeschaft	0708 543 076	1
	Zusatzhandgriff	0708 543 089	1
	Wartungsspray	0893 051 702	1
	System-Koffer 8.4.2	5581 011 000	1

Robuster Bohr- und Meißelhammer in der höchsten SDS-plus Leistungsklasse für Bohrdurchmesser bis 32 mm in Beton.

Schneller Bohrfortschritt und extrem laufruhig

Das Anti-Vibrationssystem schont die Gelenke des Anwenders. Zusätzlich verkürzen sich die Bohrzeiten durch eine hohe Schlagleistung.

Ersetzt in vielen Fällen einen zusätzlichen Meißelhammer

Meißelfunktion mit 4,2 Joule Einzelschlagstärke

Ermüdungsarmes Arbeiten

Die 24-fach arretierbare Meißelverstellung ermöglicht eine Anpassung an den jeweiligen Arbeitswinkel.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden

Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler

Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.