

# FLÜGELTÜRENSCHRANK PRO



Abbildung ähnlich

## Stabiler Flügeltürenschränk wahlweise mit verstellbaren Schubläden und Fachböden







- Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt
- Tragkraft je Fachboden 60 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Versenktes Drehgriff-Sicherheitsschloss sichert den Inhalt vor Diebstahl

### Ihre Vorteile in der PRO-Serie:

- Wählen Sie die Farbe der Fronten aus vier verschiedenen RAL-Tönen
- Schubladen mit 100% Teleskop-Vollauszügen, belastbar bis 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Fachböden und Schubladen im Raster 15:15 mm verstellbar

<b>Farbe Korpus</b>	Lichtgrau RAL 7035
---------------------	--------------------

<b>Ergänzende Produkte</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Fachboden	<b>0957 361 002</b>
Fachteiler	<b>0957 361 011</b>

	<b>Art.-Nr.</b>	<b>VE</b>	<b>Typbezeichnung</b>	<b>Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Farbe Tür</b>
	<b>0957 351 010</b>	1	PRO FT 01	500 x 500 x 1030 mm	3 Fachböden, B 500 x T 500 mm	Verkehrsrot RAL 3020
	<b>0957 351 011</b>	1	PRO FT 01	500 x 500 x 1030 mm	3 Fachböden, B 500 x T 500 mm	Enzianblau RAL 5010
	<b>0957 351 012</b>	1	PRO FT 01	500 x 500 x 1030 mm	3 Fachböden, B 500 x T 500 mm	Lichtgrau RAL 7035
	<b>0957 351 014</b>	1	PRO FT 01	500 x 500 x 1030 mm	3 Fachböden, B 500 x T 500 mm	Verkehrsgrau A RAL 7042
	<b>0957 351 020</b>	1	PRO FT 02	500 x 500 x 1030 mm	3 Fachböden, B 500 x T 500 mm, 2 Schubladen, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, Vollauszug	Verkehrsrot RAL 3020
	<b>0957 351 021</b>	1	PRO FT 02	500 x 500 x 1030 mm	3 Fachböden, B 500 x T 500 mm, 2 Schubladen, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, Vollauszug	Enzianblau RAL 5010