

## LED-ARBEITSLEUCHE POWERQUAD



<b>Ausführung</b>	Lichtschalter 2 Steckdosen (max. 3 kW)
<b>Schutzart IP</b>	IP 54
<b>Schlagfestigkeit</b>	IK08
<b>Schutzklasse</b>	Schutzklasse I / Schutzerdung
<b>Nennspannung min./max.</b>	220 / 240 V/AC
<b>Frequenz min./max.</b>	50 / 60 Hz
<b>Kabeltyp</b>	H07BQ-F3G1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Leitungslänge</b>	5 m

Art.-Nr.	0981 180 501	0981 180 502
<b>VE</b>	1	1
<b>Lichtstrom</b>	4000 lm	8000 lm

Ersatzteile für	Bezeichnung	Art.-Nr.
0981 180 501	Frontscheibe	<b>0981 180 521</b>
0981 180 502	Frontscheibe	<b>0981 180 522</b>

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Stativ Premium für Arbeitsleuchten	<b>0981 101 1</b>
Schiene für Arbeitsleuchtenstativ	<b>0981 180 591</b>

**Weiches, angenehmes und schattenarmes Licht für ermüdungsfreies Arbeiten.**

- LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LEDs (> 130 lm/W)
- Breitstrahlendes, blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung
- Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich
- Geringer Stromverbrauch
- Keine Aufwärm- und Vorwärmzeit
- 6-fach verstellbarer Lichtaustrittswinkel
- 2 Schutzkontaktsteckdosen der Firma Mennekes
- Hochwertige Polyurethan BQ-F Leitung in roter Signalfarbe
- Schlag- und bruchfestes Gehäuse
- Made in Germany

### Hinweis

Für erschwerte Bedingungen zugelassen.

