

GEWINDEFURCHENDE SCHRAUBEN FLACHKOPF SORTIMENT



2.008-teilig im Systemkoffer 4.4.1. Edelstahl A2, blank, Tap- tite 2000-Gewinde, Innensechsrund

- Gewindefurchende Schrauben Edelstahl A2 rostfrei
- Flachkopf mit TX-Antrieb M3, M4, M5 und M6, inklusive Kernlochbohrer (Empfehlung) und Bits

Hinweis

Die Eignung der GEFU in der vorliegenden Anwendung bzw. Bauteil, sind durch Vorversuche zu ermitteln.

Anwendungsgebiet

Geeignet für diese spanlose Direktverschraubung sind duktile Werkstoffe, wie Aluminium, Zink, Messing, Kupfer usw.



DESIGN
AWARD
2017



reddot award 2017
winner



Art.-Nr.	5964 022 001
VE	1
Werkstoff	Edelstahl A2
Oberfläche	Blank
Anzahl Teile im Sortiment/Set	2008 Stck.
Produktgewicht (per Stück)	5700 g

Lieferumfang Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl	
5964 022 001	GEFU® Gewindefurchende Schraube mit TapTite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund M3x6	0220 713 06	200	
	GEFU® Gewindefurchende Schraube mit TapTite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund M3x8	0220 713 08	200	
	GEFU® Gewindefurchende Schraube mit TapTite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund M3x10	0220 713 10	200	
	GEFU® Gewindefurchende Schraube mit TapTite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund M4x8	0220 714 08	200	
	GEFU® Gewindefurchende Schraube mit TapTite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund M4x10	0220 714 10	200	
	GEFU® Gewindefurchende Schraube mit TapTite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund M4x12	0220 714 12	200	
	GEFU® Gewindefurchende Schraube mit TapTite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund M4x16	0220 714 16	200	
	GEFU® Gewindefurchende Schraube mit TapTite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund M5x10	0220 715 10	100	
	GEFU® Gewindefurchende Schraube mit TapTite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund M5x12	0220 715 12	100	
	GEFU® Gewindefurchende Schraube mit TapTite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund M5x16	0220 715 16	100	
	GEFU® Gewindefurchende Schraube mit TapTite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund M5x20	0220 715 20	100	
	GEFU® Gewindefurchende Schraube mit TapTite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund M6x12	0220 716 12	50	
	GEFU® Gewindefurchende Schraube mit TapTite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund M6x16	0220 716 16	50	
	GEFU® Gewindefurchende Schraube mit TapTite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund M6x20	0220 716 20	50	
	GEFU® Gewindefurchende Schraube mit TapTite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund M6x25	0220 716 25	50	
	Bit TX			1
	Bit TX			1
	Bit TX			1
	Bit TX			1
	Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN		0624 700 280	1
Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN		0624 700 370	1	
Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN		0624 700 460	1	
Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN		0624 700 560	1	
System-Einlage Kunststoff 4.4.1		5581 003 002	1	
System-Koffer 4.4.1			1	