

BOHRHAMMER H 26-MLS



Leichter und leistungsstarker Bohrhammer, ausgestattet mit Wechselbohrfutter und Meißel-Funktion.

Schneller Bohrfortschritt und hohe Meißelabtragsleistung
Hohe Schlagenergie

Universell einsetzbar

Bohren, Hammerbohren und Meißeln mit einstellbarer Meißel-Position (3-Modus-Funktion)

Komfortabel

Feststellbarer Schalter erhöht den Komfort bei längeren Bohr- und Meißelarbeiten.

Ausgeglichenes Kraftverhältnis im Rechts- und Linkslauf

Drehbare Bürstenplatte

Flexible Einsatzmöglichkeiten

Die Maschine kann durch das Wechselbohrfutter mit nur wenigen Handgriffen von SDS- auf Normalbohrfutter umgerüstet werden.

Vermindertes Risiko eines Kabelbruchs

Kugeltülle

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden

Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler

Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

| | |
|--|----------------------------------|
| Art.-Nr. | 5708 205 1 |
| VE | 1 |
| Nennspannung | 230 V/AC |
| Frequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 830 W |
| Leerlaufdrehzahl min./max. | 0-1300 U/min(rpm) |
| Schlagzahl min./max. | 0-4000 U/min(rpm) |
| Schlagenergie | 2,7 J |
| Werkzeugaufnahme | Passend für SDS-plus |
| Bohrdurchmesser in Beton min./max. | 4-26 mm |
| Empfohlener Bohrbereich für optimale Leistung (in Beton) min./max. | 6-16 mm |
| Bohrdurchmesser in Stahl min./max. | 4-13 mm |
| Bohrdurchmesser Hohlbohrkronen in Mauerwerk max. | 68 mm |
| Maschinengewicht | 2,9 kg |
| Kabellänge | 4 m |
| Schutzklasse | Schutzklasse II/Schutzisolierung |

| Lieferumfang Art.-Nr. | Bezeichnung | Art.-Nr. | Anzahl |
|-----------------------|--|--------------|--------|
| 5708 205 1 | Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario 6 mm; Länge 165 mm | 0648 056 016 | 1 |
| | Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario 8 mm; Länge 165 mm | 0648 058 016 | 1 |
| | Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario 10 mm; Länge 165 mm | 0648 051 016 | 1 |
| | Schnellspanbohrfutter | 0702 226 001 | 1 |
| | Wartungsspray | 0893 051 702 | 1 |
| | Handgriff | 5808 203 100 | 1 |
| | Koffereinlage | 0955 031 203 | 1 |
| | System-Koffer 8.4.2 | 5581 011 000 | 1 |

| Ergänzende Produkte | Art.-Nr. |
|--------------------------|--------------|
| Absaugvorrichtung BSA 50 | 5708 203 100 |

Anwendungsgebiet

Für Beton, Mauerwerk, Stahl und Holz