

STARLOCK PLUS SÄGEBLATT EINZELZAHN



Abbildung ähnlich

STARLOCK PLUS

Der Alleskönner auf der Baustelle für grobe Trenn- und Tauchschnitte

Präzises und einfaches Eintauchen

Durch die leicht gekurvte Zahnleiste „clean cut“ ist ein sauberes Eintauchen möglich.



Immer die richtige Eintauchtiefe

Durch die Tiefenskalierung kann die genaue Eintauchtiefe kontrolliert werden.

3D Aufnahme (Starlock)

- Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß
- 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen
- Deutlich spürbarer Materialabtrag
- Präzise Ergebnisse
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen

Werkstoff	Bimetall
Aufnahmetyp	Starlock Plus
Ausführung Sägeblatt	Einzelverzahnt (regulär)
Passende Maschinen	Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 Adapter 0696 121 100

	Art.-Nr.	VE	Schnitttiefe	Schnittbreite
	0696 122 410	1	60 mm	32 mm
	0696 122 411	1	50 mm	65 mm

Anwendungsgebiet

Geeignet für grobes Sägen in Holz und Holzwerkstoffen, Holz mit Nägeln, Fiberglas, verstärkter Kunststoff, Gips und Bleche bis 1 mm.

Hinweis

In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.