



GRIS/NOIR
M326006

SANDALES MODYF

environ 500 g/Chaussure en pointure 42

- ✓ NORME S1P SRC EN ISO 20345
- ✓ Chaussures sans lacets, fermeture par bande velcro
- ✓ Coque de protection en COMPOSITE
- ✓ Semelle anti-perforation en KEVLAR légère, ultra flexible,
- ✓ avec un système d'isolation des basses et hautes températures
- ✓ Tige ajourée en cuir de velours pour une meilleure respirabilité du pied
- ✓ Empiècements rétro réfléchissants au niveau du talon pour plus de visibilité dans les endroits à faible luminosité
- ✓ Semelle intérieure antistatique amovible et très confortable
- ✓ Semelle d'usure en PU double densité, antidérapante
- ✓ selon la norme SRC, résistant aux huiles et aux hydrocarbures
- ✓ Conception sans métal
- ✓ Poids : 525 g (pointure 42)



36/ 036	37/ 037	38/ 038	39/ 039	40/ 040	41/ 041	42/ 042
43/ 043	44/ 044	45/ 045	46/ 046	47/ 047		