

BRACCETTO A SNODO FRENATO UNIVERSALE 9 E 14



Angolo di apertura verso l'alto max. 110°

Angolo di apertura verso il basso 90°

Portata max. 9 kg/14 kg

- viene fornito con staffa per ante in legno
- doppio movimento: apertura verso l'alto e verso il basso
- per il movimento verso il basso si deve invertire il movimento dei due bracci (vedi disegno)
- braccetto a snodo in zama, meccanismo in acciaio
- finitura nichelata
- altezza anta max. 500/700 mm
- reversibile per il montaggio a destra oppure a sinistra
- freno: forza di frenata regolabile con chiave esagonale M4 che permette una chiusura morbida
- blocco: l'anta rimane bloccata in qualunque posizione di apertura desiderata
- da utilizzare per il **movimento in alto** con cerniere a battuta esterna; per il **movimento verso il basso** con cerniera F078 073 799
- montaggio facile e veloce a clip

descrizione	altezza anta [mm]	Art.
braccetto a snodo frenato universale 9 kg	max. 500	0683 400 099
braccetto a snodo frenato universale 14 kg	max. 700	0683 400 098

Informazioni tecniche:



Per il movimento verso il basso si deve invertire il movimento dei due bracci.

Montaggio a clip.

Regolazione della frenata.

Smontaggio.

