

ŘEZNÝ KOTOUČ MULTI HM S KARBIDEM



Řezný kotouč je potažen speciálně vyvinutým karbidovým granulátem a lze jej použít k rychlému řezání s úhlovou bruskou.

- Řezání různých materiálů pomocí jediného nástroje (úhlová bruska)
- Není nutné časově náročné vyměňování nástrojů a příslušenství
- Rychlé řezání
- Snadná obsluha
- Žádný zpětný ráz při řezání hřebíků.
- Řezné kotouče lze „táhnout“ i „narážet“

Tloušťka	2 mm
Středový otvor	22,23 mm

Obj. č.	0667 410 112	0667 410 122
Bal.	1	1
Průměr	115 mm	125 mm
Max. rychlost otáčení	13300 U/min(rpm)	12250 U/min(rpm)

Oblast použití

Tvrdé/měkké dřevo, dřevo s hřebíky, překlíčka, dřevotříska, desky MDF, sádkartonové a dřevovláknité desky, plast (kabelové trubky, potrubí atd.) apod. Pro stavební práce a rekonstrukce, zejména pro elektrikáře, instalatéry nebo truhláře.

Upozornění

Pevný spoj mezi ocelovým podkladem a karbidovým granulátem zajišťuje trvanlivost a bezpečnost při řezání. Minimální tloušťka kotouče a tlumicí štěrbinu umožňuje vysokou obvodovou rychlost 80 m/s. Univerzálnost a dlouhou životnost zajišťuje použití speciálního kvalitního karbidového granulátu určité velikosti.