



Rozměr mm	Délka mm	Svazkování Ø mm	Barevná identifikace	Obj. č.	Bal. / ks
3,5	216	2 - 52	červená	0502 410	100
			oranžová	0502 420	
			žlutá	0502 430	
			zelená	0502 440	
			modrá	0502 450	
			lila	0502 460	



Rozsah svazkování max. Ø mm	Šířka mm	Délka mm	Obj. č.	Bal. / ks.
50	7,6	203	0502 500	50
100	7,6	375	0502 501	

Neonově zářivé kabelové vázací pásky s plastovým jazýčkovým uzávěrem

- Materiál: Polyamid 6.6.
- Použitelnost v rozsahu teplot od -40 °C do +85 °C (krátkodobě do +105 °C).
- Bez obsahu halogenů a silikonu.

Oblasti použití:

- Montáž autorádií
- Montáž telefonů
- Elektro
- Barevné označení svazků kabelů

Vázací pásky pro podvozek

- Možnost opětovného uvolnění při pouze volném svázání.
- Vázací pásky mohou být uzavřené na obou stranách, protože obě strany jsou opatřené zoubky.
- Stabilizace proti vlivům povětrnosti, lze použít i ve venkovním prostředí s vlivem slunečního svitu.
- Teplotní odolnost od -40 °C do +85 °C.

Oblasti použití:

- Výroba vozidel



Napínací kleště na kabelové vázací pásky

- K napnutí a odstřížení kabelových vázacích pásek.
- Možnost nastavení velikosti kabelových vázacích pásek seřizovacím kolečkem na rukojeti.
- Kovové provedení.
- 6 stupňů / 80-200 N.
- Délka: 160 mm.
- Hmotnost: 320 g.

pro kabelové vázací pásky mm	Obj. č.	Bal. / ks.
2,4 / 3,6 / 4,8	0715 01 61	1