

LEPIDLO NA AUTOSKLA CLASSIC PLUS



Název	Obsah	Obj. č.	Bal./ks.
Kompletní sada	*	0890 023 700	1
Kartuše	310 ml	0890 023 701	1/12
Profi-sada	**	0890 023 710	1
Sáček	400 ml	0890 023 711	15

* Souprava = kartuše, aktivní čistič (dvojitý hadřík), základový nátěr Varioprimer safe + easy (20 ml), štetec k nanášení základového nátěru, tryska k nanášení na sklo, návod k opravě.

** Souprava = sáček, aktivní čistič (dvojitý hadřík), základový nátěr Varioprimer safe + easy (20 ml), štetec k nanášení základového nátěru, tryska k nanášení na sklo, návod k opravě.

Oblasti použití:

Výměna skla osobních vozidel, užitkových vozidel, autobusů, přepravních, zemědělských a stavebních strojů.

Aplikace:

Při zpracování je nutno dbát na čistotu pracovního prostoru. Aplikace produktu, včetně příslušných systémových složek Würth, je nezbytná pro správnou a bezchybnou práci. Jeho aplikace se provádí dle návodu ke zpracování přiloženého k výrobku.

Upozornění:

Pro přípravu podkladu je nezbytné použít aktivní čistič Würth a základní nátěr Würth Varioprimer. Před aplikací je třeba zkontrolovat časový interval použitelnosti výrobku. Lepidlo se nanáší kolmo vedle pistole počínaje od středu spodní části skla. Vozidlo není nutné stavět na zdvihací plošinu. Je nutno respektovat a dodržovat údaje výrobců vozidel pro geometrii housenky. Je nezbytné dodržovat dobu zpracování a odjezdový čas.

Tvarovatelné lepidlo na sklo jednosložkové s velmi dobrou stabilitou.

Normální modul

- Použitelné pro všechny obvyklé typy vozidel: osobní a užitková vozidla, autobusy, přepravní a zemědělská vozidla a v oblasti stavebních strojů.

Vhodnost použití u integrovaných antén, nevodivost

Zabraňuje kontaktní korozi

- Vhodnost k použití u hliníkových, hořčíkových a hybridních karosérií (např. Audi A8, Jaguar XJ atd.).

Ověřená bezpečnost

- Odjezdový čas byl ověřen pomocí nárazové zkoušky a certifikátem TÜV dle FMVSS208/212!
- Splňuje požadavky přímého dodavatele (výrobce vozidla).

Základní informace	CLASSIC plus
Chemický materiál	Polyuretan 1K (vyltřování za vlhka)
Barva	černá
Teplota zpracování	+5 °C až +35 °C
Doba zpracování	15 min*
Teplota pro skladování	+5 °C až +25 °C
Čas odjezdu bez airbagu	1 h*
Čas odjezdu s airbagem	2 h*

* měřeno při 23 °C/ 50% relativní vzdušné vlhkosti.

Doplňkové výrobky:

- Aktivní čistič, 500 ml
Obj. č. 0890 024 1
- Varioprimer, tyčinka 10 ml
Obj. č. 0890 024 010
- Varioprimer, láhev 20 ml
Obj. č. 0890 024 020
- Varioprimer, láhev 100 ml
Obj. č. 0890 024 101