

Srovnávací seznam dodavatelů pilových listů pro přímočaré pily

Würth Obj. č.	AEG	Atlas Copco E-č. 4932-	Bosch	Berner	BTI	D & N	Elu	Fein	Festool	Flex	Hitachi	Holz- Her	Makita	Metabo	Wilpu
0608 115 89	-	-	T301CD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hc33
0608 115 90	274351	-	T101D	B-HK 4,0/ 75 KSG	B 40/75 Hs C 40/75 Hsk	32240	-	-	-	-	750020	17 3975 73 1890	002112	23962 (3) 23635 (5) 23985 (50)	Hc14
0608 115 91	213116	213116 (5) 354314 (100)	T144D	B-HK 4,0/ 75 GSG	B 44/75 Hsg	32340	142301202	-	486.546	204579	750005	17 4017 73 1892	002113	23964 (3) 23633 (5) 23983 (50)	Hgs14
0608 115 92	254061	254061 (5) 354312 (100)	T101B	B-HK 2,5/ 75 KSG	B 25/75 HS	32225	142301201	-	486.548	204560	750018 750019	17 3967 71 1891	002111	23961 (3) 23634 (5) 23984 (50)	Hc12
0608 115 93	254063	254063 (5) 354318 (100)	T118A	B-MK 0,7/ 50 W	B 12/50 M	31012	142301210	-	483.383	204587	750007	17 4084 73 1895	002119	23965 (3) 23637 (5) 23987 (50)	Mg11
0608 115 94	-	-	T218A	B-MK 1,2/ 50 W KU	-	31312	-	-	-	-	-	-	A021798-27	23647 (5) 23990 (50)	Mg21
0608 115 95	213231	213231	T130 Riff	-	-	32005	-	-	483.390	-	-	29 5868	-	-	D1
0608 115 540	-	-	T744D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0608 116 006	254064	254064 (5) 354319 (100)	T118B	B-MK 2,0/ 50 W	B 20/50 M	31020	142301206	-	483.388	204706	750009	17 4092	002121	23638 (5) 23988 (50)	Mg12
0608 116 007	274652	274652	T118G	-	B 7/50 M	31007	142301207	-	-	-	-	-	A02141B-24	23967 (3) 23636 (5) 23986 (50)	Mg107
0608 116 008	274315	274315 (5) 354320 (100)	T127D	B-MK 3,0/ 75 G	B 30/75 Mg C 30/75 Mg	31030	142301214	-	483.395	204714	-	-	002124	23639 (5) 23989 (50)	K14
0608 116 009	-	346081	T227D	-	-	31230	-	-	-	-	-	-	A02163B-26	23648	K24
0608 116 010	-	-	T313AW	-	Special Cut Wave	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HWL54
0608 116 080	-	-	F1C	-	-	42130	-	63503037018	-	-	-	-	-	-	37
0608 116 081	-	-	F1D	-	-	42140	-	63503038016	-	-	-	-	-	-	38
0608 116 082	-	-	F18A	-	-	41012	-	63503035011	-	-	-	-	-	-	35
0608 116 083	-	-	F18B	-	-	41020	-	63503036014	-	-	-	-	-	-	36
0608 116 085	-	-	-	-	-	41030	-	63503039010	-	-	-	-	-	-	39
0608 116 086	-	-	-	-	-	42240	-	63503082010	-	-	-	-	-	-	82
0608 116 087	-	-	-	-	-	41112	-	63503077014	-	-	-	-	-	-	77bi
0608 116 088	-	-	-	-	-	41007	-	63503060010	-	-	-	-	-	-	60
0608 116 099	254071	254071 (5) 354316 (100)	T111C	B-HK 3,0/ 75 G	B 30/75 Hg	32030	142301200	-	483.379	-	750021	17 4025	A02032B-13	23963 (3) 23632 (5) 23982 (50)	Hg13
0608 116 100	265654	356078 (5) 354315 (100)	T244D	B-HK 4,0/ 75 GSG KU	B 44/75 Hsg	32440	142301213	-	486.563	-	750006	-	002118	23966 (3) 23649 (5) 23991 (50)	Hgs24
0608 116 102	274353	274353 (5)	T119B	B-HK 2,0/ 50 W	-	32020	142301212	-	-	-	750022	-	002114	23631	Hw12
0608 116 103	274650	274650 (5) 354317 (100)	T119B0	-	-	32420	-	-	-	-	-	61 2383	A02082B-18	23646	Hw12k
0608 116 104	274651	274651	T101A	-	-	31220	-	-	-	-	-	-	A002113B-21	23640	Mc12bi
0608 116 105	274653	-	T318B	-	-	31120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0608 116 106	274654	-	T318A	B-BI 1,2/ 100 W	-	31112	-	-	-	-	-	-	-	23629	-
0608 116 111	-	346079 (5)	T101BR	B-HK 2,5/ 75 KSG R	B 20/ 75 Hs/r	32625	-	-	-	-	-	71 2302	002126	23650	Hc12R
0608 116 112	-	-	T101AO	B-HK 1,3/ 50 KSG	B 13,5/ 50 Hs	-	142301211	-	486.564	-	-	-	002116	-	Hc12K
0608 116 113	-	-	-	-	-	32840	-	-	-	-	-	-	-	23655	-
0608 116 123	-	-	T123X	-	-	-	-	-	-	-	-	73 2179	-	-	-
0608 116 234	-	-	T234X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0608 116 345	-	-	T345XF	-	-	-	-	-	-	-	-	73 2178	-	-	-
0608 116 90	-	-	T101DP	-	-	32940	-	-	-	-	-	71 2280	-	-	-
0608 116 91	-	-	T144DP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0608 117 91	-	-	T344DP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0615 118 33	-	-	T301CLF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0608 118 91	-	311633	T344D	-	-	33040	-	-	-	-	-	-	-	23678	-
0615 050 12	-	340011 (5) 354321 (100)	T118AF	B-BI 1,2/ 50 W	B 12/ 50 M/bi	31412	-	-	486.556	-	750008	-	-	23971	Mg11bi
0615 050 15	-	340013	T118EF	-	-	31415	-	-	-	-	-	-	-	23972	-
0615 050 20	-	340012	T118BF	B-BI 2,0/ 50 W	-	31420	-	-	486.557	-	750010	-	-	23973	Mg12bi
0615 050 25	-	-	T211HF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0615 075 25	-	-	T101BF	-	B 25/ 75 Hs/bi	33225	-	-	-	-	-	71 2329	-	23975	K12bi
0615 075 30	-	340014	T127DF	-	B 30/ 75 Mg/bi	31430	-	-	-	-	-	71 2337	-	-	K14bi
0615 075 40	-	-	T144DF	-	B40/ 75 Hsg/bi	33340	-	-	-	-	71 2310	-	23976	Hgs14bi	-
0615 090 25	-	-	T111HF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0615 115 510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0615 115 520	-	-	T718BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0615 117 105	-	274653	T318BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0615 150 12	-	-	F18AF	-	-	41412	-	-	-	-	-	-	-	-	35bi
0615 150 20	-	-	F18BF	-	-	41420	-	-	-	-	-	-	-	-	36bi
0615 175 40	-	-	F144DF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0615 205 40	-	-	T341HM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0615 250 10	-	-	T118AHM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0615 250 14	-	-	T118EHM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0615 275 40	-	-	T141HM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0615 290 14	-	-	T318EHM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0615 290 33	-	-	T301CHM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-