

PŘÍMOČARÁ PILA

Přímočará pila pro precizní a přesné řezání.



STP 140 EXACT-S



STP 140 EXACT-B



STP 140 EXACT-S
S tyčovou rukojetí
Obj. č. 5706 700 1

STP 140 EXACT-B
S obloukovou rukojetí
Obj. č. 5706 701 1

Vysoká přesnost

Díky inovativnímu vedení plátku je minimalizované prohnutí. Vysoce přesné řezání.

Nízké vibrace

Nízké vibrace pro vynikající a hladký chod. To usnadňuje manipulaci se strojem a je možné dosáhnout vysoké přesnosti řezu.

Kompaktní

Kompaktní a lehký design s malým uchopením umožňuje optimální řízení pily.

Uživatelský komfort

Rychlá a snadná výměna pilového listu. Veškeré úpravy stolku bez použití nářadí.

2 roky záruka

Během této záruční lhůty budou bezplatně opraveny všechny výrobní nebo materiálové vady.

Dodávka			
Označení	Obj. č.	STP 140 EXACT-S Bal./ks	STP 140 EXACT-B Bal./ks
Přímočará pila s tyčovou rukojetí	5706 700 X	1	-
Přímočará pila s obloukovou rukojetí	5706 701 X	-	
Ochrana proti vytrhávání třísek	5806 702 031		
Odsávání	5806 700 025		
Pilový list dřevo	0608 116 234		
Pilový list metal	0608 116 123	1	1
Pilový list univerzální	0608 116 345		
Prázdný kufr ORSY® 200	0955 702 1		
Plastová vložka	5806 700 995		

Technická data			
	STP 140 EXACT-S		STP 140 EXACT-B
Příkon	800 Watt		800 Watt
Počet zdvihů naprázdno bez zatížení	800-3.000 min ⁻¹		800-3.000 min ⁻¹
Kyvný zdvih	4 stupně		4 Stufen
Pila, délka zdvihu	26 mm		26 mm
Váha	2,2 kg		2,3 kg
Hloubka řezu			
Dřevo	max. 140 mm		max. 140 mm
Nelegovaná ocel	max. 10 mm		max. 10 mm
Hliník	max. 20 mm		max. 20 mm