

Standard kabelbinder med plastlås

Til hurtig, nem og holdbar samling af kabler, ledningsnet, slanger osv.

Gode genanvendelsesegenskaber

Sikkert greb om bundtede kabler

Indvendig fortanding på kabelbinder

Ingen yderligere monteringsværktøjer

påkrævet

Kan monteres manuelt

Modstandsdygtig over for baser, olier, fedt og brændstoffer til motorkøretøjer



Billedeksempel

Art.nr.	0502 111 6	0502 981 1	0502 981 2	0502 981 3	0502 981 35	0502 981 4
Stk. pr. pk.	100	100	100	100	100	100
Materiale	Nylon (polyamid)	Polyamid - PA 6.6	Polyamid - PA 6.6	Polyamid - PA 6.6	Polyamid - PA 6.6	Polyamid - PA 6.6
Farve	Sort	Naturlig	Naturlig	Naturlig	Naturlig	Naturlig
Bredde	2,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	4,6 mm
Længde	200 mm	100 mm	150 mm	201 mm	290 mm	199 mm
Min./maks. bundtdiameter (Bündel-Ø min./max.)	1,6-40 mm	2-21 mm	2-36 mm	2-52 mm	2-82 mm	2-54 mm
Min./maks. temperaturmodstand	-45 til 85 °C	-40 til 85 °C	-40 til 85 °C	-40 til 85 °C	-40 til 85 °C	-40 til 85 °C
Min./maks. bearbejdningstemperatur						
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys		Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Silikonfri		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Halogenfri		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
RoHS-kompatibel		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Art.nr.	0502 981 5	0502 981 6	0502 981 8	0502 201	0502 181 3	0502 201 1
Stk. pr. pk.	100	100	100	50	100	50
Materiale	Polyamid - PA 6.6	Polyamid - PA 6.6	Polyamid - PA 6.6	Polyamid - PA 6.6	Polyamid - PA 6.6	Polyamid - PA 6.6
Farve	Naturlig	Naturlig	Naturlig	Naturlig	Sort	Sort
Bredde	4,6 mm	4,6 mm	7,5 mm	12,5 mm	7,8 mm	12,5 mm
Længde	288 mm	371 mm	370 mm	720 mm	750 mm	720 mm
Min./maks. bundtdiameter (Bündel-Ø min./max.)	2-81 mm	2-106 mm	3-101 mm	48-220 mm	40-220 mm	48-220 mm
Min./maks. temperaturmodstand	-40 til 85 °C	-40 til 85 °C	-40 til 85 °C	-40 til 85 °C	-40 til 85 °C	-40 til 85 °C
Min./maks. bearbejdningsstemperatur				-10 til 85 °C	-10 til 85 °C	-10 til 85 °C
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys	Nej	Nej	Nej			
Silikonefri	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Halogenfri	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
RoHS-kompatibel	Ja	Ja	Ja			

Art.nr.	0502 191	0502 202 2
Stk. pr. pk.	50	50
Materiale	Polyamid - PA 6.6	Polyamid - PA 6.6
Farve	Sort	Sort
Bredde	12,5 mm	12,5 mm
Længde	850 mm	1000 mm
Min./maks. bundtdiameter (Bündel-Ø min./max.)	35-233 mm	48-300 mm
Min./maks. temperaturmodstand	-40 til 85 °C	-40 til 85 °C
Min./maks. bearbejdningsstemperatur	-10 til 85 °C	-10 til 85 °C
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys		
Silikonefri	Ja	Ja
Halogenfri	Ja	Ja
RoHS-kompatibel		

Anvendelse

Styreskabskonstruktion, installationer, konstruktion af motorkøretøjer, motorkøretøjsværksteder, fabriksværksteder, elevatorbyggeri

Natur: Til indendørs brug

Sort: UV- og fugtbestandig. Kuladdiiver nedsætter effekten af UV-lys på materialet.



Bemærk

Vær forsigtig med stærke mineralske syrer og/eller oxiderende kemikalier, især ved høje temperaturer
Ikke modstandsdygtig over for mineralske syrer og/eller oxiderende kemikalier.