

1/4" topnøgleindsats, metrisk

Kort

- Overflade: Forkromet, poleret
- Drev: 1/4-tomme firkanttop, kuglelåsriple
- Spids: Til sekskantet hoved



Gevind	1/4
Længde (L1)	22 mm
Kærvtype	Til udvendig sekskant
Design	Kort
Overflade	Krom

Nøglevidde	Topnøgles udvendige diameter (D1)	Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)	Topnøgledybde (t)	Art.nr.	Stk. pr. pk.
4 mm	6,8 mm	11,9 mm	5 mm	0713 111 104	1
5 mm	8,1 mm	11,9 mm	5 mm	0713 111 105	1
5,5 mm	8,7 mm	11,9 mm	5,5 mm	0713 111 155	1
6 mm	9,3 mm	11,9 mm	6 mm	0713 111 106	1
7 mm	10,8 mm	11,9 mm	6 mm	0713 111 107	1
8 mm	11,9 mm	11,9 mm	7 mm	0713 111 108	1
9 mm	13,4 mm	13,4 mm	7 mm	0713 111 109	1
10 mm	14,5 mm	14,5 mm	10 mm	0713 111 110	1
11 mm	15,9 mm	15,9 mm	10 mm	0713 111 111	1
12 mm	16,9 mm	16,9 mm	10 mm	0713 111 112	1
13 mm	18 mm	18 mm	11 mm	0713 111 113	1
14 mm	19,6 mm	19,6 mm	11 mm	0713 111 114	1