

## Super X-Clean

**Vandbaseret rengøringsmiddel, der effektivt fjerner svær snavs og er økonomisk i brug**

### Rengør effektivt

- Fjerner svær vejsnavs ved at bruge produktet ufortyndet i rengøringsudstyret
- Gode affedningsegenskaber - alkalisk, pH-værdi på 12-13

### Økonomisk i brug

- Koncentreret og skal fortyndes 1:7

### Indeholder ikke A og B stoffer



Kemisk basis	Anionisk tensid
Farve	Transparent, Rød
Massefylde	1,03 g/cm <sup>3</sup>
Tæthedsbetingelser	ved 20 °C
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen	24 Måned/Måneder
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen	ved > 0 °C

Indhold	Vægt for indhold	Art.nr.	Stk. pr. pk.
20 l	20,6 kg	<b>0893 140 020</b>	1
200 l	206 kg	<b>0893 140 200</b>	1

## Anvendelse

Super X-Clean er ideelt til presenninger, lastvogne, undervogne, motorer og stærkt tilsmudsede materialer/overflader. Produktet kan anvendes i gulvmaskine, men er ikke egnet til rensebarer.

Blandingsforhold	
Opgave	Dosering (vejledning)
Gulvvask - let snavs	0,5 - 2,0 % *
Gulvvask - kraftigt snavset	1,5 - 4,0 % *
Motorvask	4 - 8 %
Lastvogsvask	0,5 - 4 %
Affedning	0,5 - 2 %

\* Ved brug i gulvvaskemaskine kan det være nødvendigt at anvende skumdæmper i smudsvandstanken

## Instruktioner

Fortynd produktet inden endelig sondering i højtryksrenser.

**Bemærk**

Ved meget fine aluminiumsoverflader anbefales det kraftigt at lave en test før anvendelse. Super X-Clean må ikke tørre ind på lak eller andre følsomme overflader.

<b>Tilbehør</b>	<b>Art.nr.</b>
Skumdæmper	<b>0893 140 1</b>