

## Glasrens, klar

### Tørret hurtigt og efterlader ikke striber

Kemisk basis	Vand og alkohol
Lugt/duft	Opløsningsmiddel-lignende
Farve	Transparent
Tæthed/betingelser	0,98 g/cm <sup>3</sup> /ved 20 °C
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen	24 Måned/Måneder



Billedeksempel

Indhold	Produktvægt (pr. vare)	Beholder	Art.nr.	Stk. pr. pk.
5 l	5,2 kg		<b>0890 250 005</b>	1
20 l	20,6 kg	Dunk	<b>0890 250 020</b>	1
750 ml	900 g		<b>0890 250 750</b>	1/15

### Anvendelse

Velegnet til rengøring af glas, krystal, spejle og keramik m.m.

### Instruktioner

Sprøjt på overfladen i en afstand af 20-30 cm. Tør efter med en ren og tør klud. Ved meget snavsede overflader gentages processen.