

Rudelim EXPERT-sæt, 5 dele

Rudelimsæt med højmodulær, ikke-ledende rudelim, der består af 1 komponent og er let at klemme ud

2 timers kør-væk-tid på biler med airbag

Relativt let at presse ud.

Med patronlukning til sikker afrivning

- Uden opløsningsmidler og PVC
- Afrivning med kort gevind
- Fremragende stabilitet

Sikkerhedstestet

- Kørvæk-tid bekræftet ved kollisionstest og TÜV-certifikat i overensstemmelse med FMVSS208/212
- Opfylder kravene fra producenter af originalt udstyr (bilfabrikanter)

Bemærk

Det er af afgørende betydning, at aktiv Würth-ruderens og Würth Varioprimer anvendes til klargøring af overflader. Produkternes holdbarhed skal kontrolleres inden brug. Limen påføres med pistolen i lodretstående stilling, startende i midten af rudens nederste kant. Køretøjet må ikke anbringes på en lift. Vær opmærksom på køretøjsfabrikantens specifikationer vedrørende fugegeometri. Påførings- og kørvæk-tiden skal overholdes.

Brugervejledningen er en anbefaling på baggrund af de tests, vi har lavet, samt vores erfaringer. Lav dine egne tests før hver anvendelse. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og andre forbedringer.



Indhold	310 ml
Antal stykker i sortiment/sæt	5 STK
Kemisk basis	Fugtighedshærende 1K-polyurethan
Farve	Sort
Massefylde	1,18 g/cm ³
Min./maks. bearbejdnings-temperatur	10 til 40 °C
Min./maks. temperaturmodstand	-40 til 120 °C

Kør-væk-tid (med airbag)	2 t.
Kør-væk-tid (uden airbag)	1 t.
Kør-væk-tid, betingelser	Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed
Maks. åbentid/betingelser	20 min./ved 23 °C og 50 % luftfugtighed
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen	15 Måned/Måneder

Art.nr. 0890 023 703

Stk. pr. pk.: 1 / 12

Anvendelse

Udskiftning af ruder på personbiler, erhvervskøretøjer, varevogne samt landbrugs- og entreprenørmaskiner.

Instruktioner

Sørg for, at materialet påføres i et rent arbejdsmiljø. Brug de tilhørende systemkomponenter til at påføre limen. Overfladebehandling er obligatorisk. Rengør limningsoverfladerne (vindue og karosseri), og lad dem lufttørre i 5 minutter. Påfør et tyndt lag Varioprimer på rudens limningsoverflader, og lad det lufttørre i 10 minutter. Påfør klæbemassen med pistolen vinkelret på rammen, og start fra midten af den nederste kant af vinduet.

Hvis lakken på den overflade, der skal limes, er beskadiget eller lakeret, skal Varioprimer påføres og lufttørre i 10 minutter. Lakken skal kunne hærde helt, før Varioprimer påføres. Hvis tiden mellem klargøring af limstriben og påføring af rudelimen er længere end 8 timer, anbefaler vi at aktivere den klargjorte limstriben med Varioprimer.

Bemærk

Køretøjet må ikke parkeres på en løfteplatform. Bilfabrikantens anvisninger vedr. fugegeometrien bør altid overholdes. Påførings- og kør-væk-tiden skal overholdes. Hærningstid og ventilationstid afhænger af den omgivende temperatur og luftfugtigheden.

Leveringsprogram for art.nr. 0890 023 703		
Betegnelse	Art.nr.	Antal
Rudelim Expert	0890 023 702	1
Varioprimer safe + easy		1
Rudelimsdyse	0891 023 001	1
Primerpensel Til montage af bilruder	0891 650	1