

Autoshampoo 3-i-1

Rens, voks og shine i én arbejdsgang

- Fjerner nemt skidt og snavs
- Ingen kalkaflejringer
- Indeholder ikke A og B stoffer

Kemisk basis	Alkalisk tensid
Lugt/duft	Sødlig
Farve	Klar
Forholdet mellem indholdsstofferne	1 % - 5 %
Min./maks. bearbejdningsstemperatur	3 til 50 °C
Holdbarhed fra produktion/betingelser	24 Måned/Måneder/ved > 0 °C



Indhold	Produktvægt (pr. vare)	Beholder	Art.nr.	Stk. pr. pk.
1 l	1,08 kg	Plastbeholder	0893 043 001	1/12
5 l	5,3 kg	Plastbeholder	0893 043 005	1
20 l	21,2 kg	Plastbeholder	0893 043 020	1
200 l	215 kg	Plasttønde	0893 043 200	1

Anvendelse

Kan anvendes på alle køretøjer og på udvendig maling, krom, glas, gummi, plastik og vinyl.

Instruktioner

Svamp eller børste:

Anbefalet dosering er mellem 1 % og 5 %. Bland med vand fra hanen. Afskyl grundigt med vand.

Med påføringsenhed:

Anbefalet dosering er mellem 1 % og 5 %. Påfør autoshampooen og lad den virke i 5 - 10 min. Bearbid overfladen med en børste eller en svamp hvis nødvendigt. Afskyl grundigt med rent vand fra hanen.

Bemærk

Produktet må ikke tørre på materialet. Må ikke anvendes på varme overflader eller i direkte sollys. Afprøv altid produktet på et lille område for at sikre det kan anvendes på materialet.