

Finstøvmaske FFP2, fleksibel

Behagelig at have på og lav åndedrætsmodstand. Den ydre konstruktion holder masken godt på plads

Udvendig netstruktur

- Enestående fleksibilitet til trods af en høj grad af robusthed og holdbarhed

Førformet design

- Tilpasser sig til ansigtet

Blød indvendig fleece

- Behagelig at have på

Flerlagsfiltermateriale

- Fremragende filterydelse
- Lav åndedrætsmodstand

Behagelig udåndingsventil

- Reducerer udåndingsmodstand
- Gør det nemmere for fugt og varme at slippe ud

Tætningslæbe for en perfekt forsegling

Elastiske tekstilstropper med clipsfastgørelse

- Slidstærke hovedstropper
- Egnet til forskellige hovedstørrelser



Filterklasse	FFP2
Design	Med ventil
EN-standard	149:2001 + A1:2009

Art.nr. 0899 121 110

Stk. pr. pk.: 20

Anvendelse

Beskytter mod op til ti gange grænseværdien for partikler, støv, faste og flydende aerosoler, tåge og røg, som er farlige eller har en lav grad af toksicitet, f.eks. ved slibning, skæring og bearbejdning af blødt træ, forarbejdning af glas og mineralske fibre, og når du udfører aktiviteter, der involverer store mængder støv i byggesektoren og i landbruget.

