

EGR-ventil og indsugningsrens

Renser indsugningssystemet og EGR-ventilen effektivt for alle motortyper.

Fremragende rengøringsevne

Renser effektivt sod og olieaflejringer på EGR-ventilen og indsugningen.

Forbedrer motorens ydeevne

Forbedrer motorforbrændingen, øger effekten og reducerer partikelemissioner.

Sparer tid

Hvis EGR-ventilen og indsugningen ikke er for snavsede, behøver delene ikke demonteres til rengøring. Blot én dåse kan rengøre alle motortyper og dele.



Indhold	1000 ml
Farve	Rose
Lugt/duft	Karakteristisk
Kemisk basis	Alkohol, Tenside
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen	24 Måned/Måneder
Massefylde	1,01 g/ml
Tæthedsbetingelser	ved 20 °C

Art.nr. 0893 745 001

Stk. pr. pk.: 1 / 9

Anvendelse

Til alle benzin- og dieselmotorer med snavs i motorens indsugningssystem og EGR-ventilen.



Instruktioner

Rengøring af indsugningen

Efter rengøring skal motoren køre i mindst 10 minutter, så den når optimal arbejdstemperatur. Under proceduren skal du holde dieselmotorerne kørende ved at øge omdrejningstal for motoren, men det må ikke overstige 2000 o/min. Påfør direkte på luftindsugningen i korte 3-sekunders cyklusser. Vent 10 sekunder efter hver cyklus, før næste påføring. Undgå aflejring af produktet.

Øg benzinmotorers hastighed for at forhindre dem i at stoppe. Kør i 20 minutter for at afslutte rengøringen.

Rengøring af delene

Hvis EGR-ventilen er meget beskidt, skal den afmonteres. Påfør produktet direkte, og rengør med en børste for at opnå de bedste rengøringsresultater