

## Afrensere

### Effektiv afrensning af belægninger

#### Virkningsfuld

- Fjerner snavs, belægninger og dårlig lugt

Indhold	5000 ml
Kemisk basis	Kvarternære ammoniakforbindelser (10 % benzalkoniumklorid)
Massefylde	1 g/cm <sup>3</sup>
Tæthed/betingelser	1 g/cm <sup>3</sup> /ved 20 °C
Tæthedsbetingelser	ved 20 °C
Farve	Transparent
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen	24 Måned/Måneder
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen	ved > 0 °C
Holdbarhed fra produktion/betingelser	24 Måned/Måneder/ved > 0 °C
Vægt for indhold	5000 g
Produktvægt (pr. vare)	5270 g



#### Art.nr. 0892 960 180

Stk. pr. pk.: 1

#### Anvendelse

Kan anvendes til fliser, træværk, sokler, murværk m.m.

#### Instruktioner

Påfør afrensere jævnt på overfladen med en børste, pensel, sprøjte eller vandkande med spredner. Påføringen skal ske i tørvej og gerne på fugtig overflade. Det er ikke nødvendigt at efterskylle med vand. Gentag behandlingen hvis nødvendigt. Blandingsforhold: 2 dl til 10 l vand.