

Truck X Clean Plus

Et alkalisk koncentrat til forrens.

- Effektiv og hurtig rengøringskraft
- Beskytter mod kalkaflejringer
- Særligt høj skumkraft
- Hjælper med hurtig og pletfri tørring
- Ekstremt produktiv

Indeholder ikke A og B stoffer



Kemisk basis	Alkalisk tensid
Farve	Violet
pH-værdi/betingelser	13,2/ved 20 °C
Tæthed/betingelser	1,1 g/cm ³ /ved 20 °C
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen	36 Måned/Måneder
Fosfatfri	Ja

Indhold	Produktvægt (pr. vare)	Beholder	Art.nr.	Stk. pr. pk.
5 l	5500 g	Dunk	0893 048 005	1/4
20 l	22 kg		0893 038 029	1/24
200 l	220 kg		0893 038 209	1

Anvendelse

Industri- og erhvervskøretøjer

Instruktioner

Bruges ufortyndet via doseringspumpen. Med højtryksenheder eller skumlanser/skumpistoler skal der fortyndes med vand i forholdet 1:5. Anvendelseskoncentration: 3-5%. Skyl derefter med vand.

Bemærk

Opbevares på et sted, som er frostfrit, må ikke udtørre.